

VP HEX M50 PA6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Verze | Záslepky, zavřené, M 50 x 1,5, 18 mm, Polyamid 6 (PA 6) |
| Objednací číslo | 2715790000 |
| Typ | VP HEX M50 PA6 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118805444 |
| Množství | 10 ks |

VP HEX M50 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|------------|
| Výška | 9,5 mm | Výška (v palcích) | 0,374 inch |
| Šířka | 55 mm | Šířka (v palcích) | 2,165 inch |
| Délka | 18 mm | Délka (v palcích) | 0,709 inch |
| Průměr | 63,5 mm | Tloušťka stěny, min. | 0,5 mm |
| Tloušťka stěny, max. | 17 mm | Čistá hmotnost | 0,035 g |

Teploty

| | |
|------------------|------------------|
| Provozní teplota | -20 °C... 100 °C |
|------------------|------------------|

Všeobecné informace

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------|
| Délka závitu | 18 mm | Halogen | Ne |
| Kabelové vývodky | metrické | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| Materiál | Polyamid 6 (PA 6) | Průměr těsnění | 50 mm |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -20 °C |
| Standardy | in accordance with UL94 V-2 | Stoupání závitu | 1,5 mm |
| Stupeň krytí | IP65, IP68 - 5 bar (30 min.) | Utahovací moment | 8 Nm |
| Vnější závit | M 50 x 1,5 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000451 | ETIM 7.0 | EC000451 |
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|----------|------------------------------------------|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|------------------------------------------|