

**IE-C5DE4UP0100PCSPSS-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Vlečný kabel, M8 P-kód – IP 67 rovný pin, M8 P-kód – IP 67 rovná zásuvka, Cat. 5e, PUR, 10 m
Číslo objednávky	<a href="#">2717790100</a>
Typ	IE-C5DE4UP0100PCSPSS-E
GTIN (EAN)	4050118780406
Množství	1 ks

Datum vytvoření 25. července 2024 13:50:26 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-C5DE4UP0100PCSPSS-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	10 m	Délka (v palcích)	393,701 inch
Čistá hmotnost	625 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...80 °C
------------------	----------------

## Technické specifikace kabelu

Barevné kódování	bílá, žlutá, modrá, oranžová	Barva opláštění	černá
Cykly ohybu	2 mil.	Halogen	bez halogenů, podle IEC 60754
Izolace	Polyolefin	Materiál pláště	PUR
Odolnost proti šíření ohně	Yes	Odolnost vůči olejům	v souladu s IEC 60811:404
Počet pólů	4	Počet vodičů	4
Teplotní rozpětí, pohyblivé	-30...70 °C	Teplotní rozpětí, stacionární	-40...80 °C
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič	1 kV DC, 1 min., 1000 V <sub>eff</sub> , 50 Hz, 1 min		

## Všeobecné technické údaje

Stupeň krytí	IP67
--------------	------

## Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	M8, P-coded, IP67, female contact, straight, plug, Plastic, shielded
-----------------	--

## Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	M8, P-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné
----------------	--

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

**IE-C5DE4UP0100PCSPSS-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

**IE-C5DE4UP0100PCSPSS-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Propojení

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4