

**KCMA-8-250-5A-1.5VA1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | Primární proud: 250 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 1.5 VA, Tolerance class: 1, Proudový transformátor s děleným jádrem |
| Objednací číslo | <a href="#">2728090000</a>   |
| Typ             | KCMA-8-250-5A-1.5VA1   |
| GTIN (EAN)      | 4050118813685  |
| Množství        | 1 ks   |
| Výrobce         | MBS AG   |

Datum vytvoření 1. června 2024 14:14:01 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

## KCMA-8-250-5A-1.5VA1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |
|----------------|---------|
| Čistá hmotnost | 1 431 g |
|----------------|---------|

## Elektrické vlastnosti

|                 |       |                  |         |
|-----------------|-------|------------------|---------|
| Primární proud  | 250 A | Sekundární proud | 0...5 A |
| Tolerance class | 1     | Zátěž            | 1,5 VA  |

## Rozměry živých vodičů

|            |                       |              |       |
|------------|-----------------------|--------------|-------|
| Typ vodiče | Pouze izolovaný vodič | Kulatý vodič | 80 mm |
| Lišta      | 80 x 120 mm           |              |       |

## Technické údaje

|                    |       |              |      |
|--------------------|-------|--------------|------|
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz | Stupeň krytí | IP20 |
|--------------------|-------|--------------|------|

## Koordinace izolace

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tolerance class | 1 |
|-----------------|---|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002048    | ETIM 7.0    | EC002048    |
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ECLASS 9.0  | 27-21-09-02 | ECLASS 9.1  | 27-21-09-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

## KCMA-8-250-5A-1.5VA1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

