

WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Volitelné příslušenství pro úpravy v našem centru pro práci s individuálními požadavky. Systémy podávání kabelu přímo do dílenského vozu nebo externí jednotky, přídavné tiskárny nebo upínací desky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatické přístroje
Číslo objednávky	2728480000
Typ	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
Množství	1 ks

Datum vytvoření 7. června 2024 3:09:43 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	750 mm	Hloubka (v palcích)	29,528 inch
Výška	1 800 mm	Výška (v palcích)	70,866 inch
Šířka	1 100 mm	Šířka (v palcích)	43,307 inch
Čistá hmotnost	30 000 g		

Automatické řezání

Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar
----------------------	---------------------------	------------------------------	---------

WPC

Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Displej	15palcová dotyková obrazovka
Poznámka	Dovolené zatížení max. 180 kg, Mobilní použití, Panel s dokončenou kabeláží a přídatnými síťovými zásuvkami a USB přípojkami, otočný držák displeje	Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar
----------------------	---------------------------	------------------------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ECLASS 9.1	21-07-03-08	ECLASS 10.0	21-07-03-08
ECLASS 11.0	21-07-03-08	ECLASS 12.0	21-07-03-08
ECLASS 13.0	21-07-03-08		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--