

HDC MHE 6 MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Signálový modul
Číslo objednávky	2748420000
Typ	HDC MHE 6 MP
GTIN (EAN)	4050118890785
Množství	1 ks

HDC MHE 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Výška	39 mm	Výška (v palcích)	1,535 inch
Šířka	34,1 mm	Šířka (v palcích)	1,343 inch
Čistá hmotnost	18 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	500 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	6 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	16 A
Kategorie rázového napětí	III	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polykarbonát	Počet pólů	6
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1	Typ	Zástrčný
Závažnost znečištění	3	Řada	ModuPlug

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	10 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14
Průřez propojení AWG, min.	AWG 20	Průřez vodiče, max.	2,5 mm²
Průřez vodiče, min.	0,5 mm²	Typ připojení	Připojení PUSH IN s akčním členem

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení




Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Manufacturer's declaration
Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

HDC MHE 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HDC MHE 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze
Číslo objednávky	4736900000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822267	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 6B AB	Verze
Číslo objednávky	4736890000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822250	
Množství	1 ks	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 24B FA	Verze
Číslo objednávky	4736960000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823028	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Číslo objednávky	4736950000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ks	

HDC MHE 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Číslo objednávky	4736990000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze
Číslo objednávky	4737000000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823059	
Množství	1 ks	

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Číslo objednávky	4737030000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823080	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Číslo objednávky	4737040000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ks	

HDC MHE 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze
Číslo objednávky	4736920000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822281	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 10B AC	Verze
Číslo objednávky	4736910000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822274	
Množství	1 ks	

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Číslo objednávky	428960000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Číslo objednávky	428980000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ks	

HDC MHE 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Číslo objednávky	4736940000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 16B AD	Verze
Číslo objednávky	4736930000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ks	

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze
Číslo objednávky	4736980000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822908	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Číslo objednávky	4736970000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ks	

HDC MHE 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Číslo objednávky	4737010000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823066	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Číslo objednávky	4737020000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823073	
Množství	1 ks	

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Číslo objednávky	429050000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Číslo objednávky	429070000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ks	

HDC MHE 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Číslo objednávky	429030000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Číslo objednávky	429010000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ks	

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Číslo objednávky	428940000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Číslo objednávky	428920000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ks	