

SDS 0.4X2.5X75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 2.5 mm, Délka čepele: 75 mm, Tloušťka čepele (A): 0.4 mm
Číslo objednávky	2749320000
Typ	SDS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118895544
Množství	1 ks

Datum vytvoření 7. června 2024 3:31:15 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

SDS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	180 mm	Délka (v palcích)	7,087 inch
Čistá hmotnost	4 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s bitem na drážku 0,4 x 2,5	Verze	rovný
---------------	---------------------------------------	-------	-------

Šroubovací nářadí

Délka čepele	75 mm	Tloušťka čepele (A)	0,4 mm
Tvar	S drážkou	Typ čepele	A
Šířka čepele (B)	2,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Katalogy	Catalogues in PDF-format