

**SDS 0.5X3.0X80****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3 mm, Délka čepele: 80 mm, Tloušťka čepele (A): 0.5 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2749330000</a>
Typ	SDS 0.5X3.0X80
GTIN (EAN)	4050118895551
Množství	1 ks

Datum vytvoření 4. června 2024 0:29:42 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

## SDS 0.5X3.0X80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	185 mm	Délka (v palcích)	7,283 inch
Čistá hmotnost	40 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Izolovaný šroubovák s bitem na drážku 0,5x3	Verze	rovný
---------------	---	-------	-------

## Šroubovací nářadí

Délka čepele	80 mm	Tloušťka čepele (A)	0,5 mm
Tvar	S drážkou	Typ čepele	A
Šířka čepele (B)	3 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	<a href="#">Produktänderungsmitteilung</a> <a href="#">Product Change Notification</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>