

SDS 0.8X4.5X125**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 4.5 mm, Délka čepele: 125 mm, Tloušťka čepele (A): 0.8 mm
Číslo objednávky	2749370000
Typ	SDS 0.8X4.5X125
GTIN (EAN)	4050118895599
Množství	1 ks

Datum vytvoření 9. června 2024 22:40:53 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

SDS 0.8X4.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	248 mm	Šířka (v palcích)	9,764 inch
Délka	230 mm	Délka (v palcích)	9,055 inch
Čistá hmotnost	50 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s bitem na drážku 0,8 x 4,5	Verze	rovný
---------------	---------------------------------------	-------	-------

Šroubovací nářadí

Délka čepele	125 mm	Tloušťka čepele (A)	0,8 mm
Tvar	S drážkou	Typ čepele	A
Šířka čepele (B)	4,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Katalogy	Catalogues in PDF-format