

SDS 1.0X5.5X150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 150 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
Číslo objednávky	2749380000
Typ	SDS 1.0X5.5X150
GTIN (EAN)	4050118895605
Množství	1 ks

Datum vytvoření 4. června 2024 0:18:12 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

SDS 1.0X5.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	261 mm	Šířka (v palcích)	10,276 inch
Délka	265 mm	Délka (v palcích)	10,433 inch
Čistá hmotnost	100 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Izolovaný šroubovák s bitem na drážku 1x5,5	Verze	rovný
---------------	---	-------	-------

Šroubovací nářadí

Délka čepele	150 mm	Tloušťka čepele (A)	1 mm
Tvar	S drážkou	Typ čepele	A
Šířka čepele (B)	5,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Katalogy	Catalogues in PDF-format