

## SDIS SLIM 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chromvanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 6.5 mm, Délka čepele: 150 mm, Tloušťka čepele (A): 1.2 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2749640000</a>
Typ	SDIS SLIM 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118896381
Množství	1 ks

## SDIS SLIM 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	265 mm	Délka (v palcích)	10,433 inch
Čistá hmotnost	122 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 1,2 x 6,5 x 150, SlimLine	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

## Šroubovací nářadí

Délka čepele	150 mm	Tloušťka čepele (A)	1,2 mm
Tvar	S drážkou	Šířka čepele (B)	6,5 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--