

SDIS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 2.5 mm, Délka čepele: 75 mm, Tloušťka čepele (A): 0.4 mm
Číslo objednávky	2749790000
Typ	SDIS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118896534
Množství	1 ks

Datum vytvoření 6. června 2024 23:43:02 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SDIS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	180 mm	Délka (v palcích)	7,087 inch
Čistá hmotnost	32 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 0,4 x 2,5 x 75	Verze	rovný
---------------	-----------------------------------------------------------------	-------	-------

Šroubovací nářadí

Délka čepele	75 mm	tloušťka čepele (A)	0,4 mm
Tvar	S drážkou	Typ čepele	A
Šířka čepele (B)	2,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	------------------------------------------