

SDIS 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
Objednací číslo	2749810000
Typ	SDIS 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118897012
Množství	1 ks

Datum vytvoření 17. června 2024 18:08:50 CEST

Stav katalogu 14.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SDIS 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	205 mm	Délka (v palcích)	8,071 inch
Čistá hmotnost	34 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s ostřím na drážku, izolovaný dle VDE, 0,6 x 3,5 x 100	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

Šroubovací nářadí

Délka čepele	100 mm	tloušťka čepele (A)	0,6 mm
Tvar	S drážkou	Typ čepele	B
Šířka čepele (B)	3,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--