

SDIK PH2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1000 V
IEC 60900

Křížový šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, výstup podle normy
ISO 8764-PH, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 2 mm, 100 mm, Tloušťka čepele (A): 2
Číslo objednávky	2749900000
Typ	SDIK PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897203
Množství	1 ks

SDIK PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	220 mm	Šířka (v palcích)	8,661 inch
Čistá hmotnost	95 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Šroubovák s křížovou hlavou izolovaný dle VDE, Philips velikosti 2	Verze	rovný
---------------	--	-------	-------

Šroubovací nářadí

Délka čepele	100 mm	Tvar	Philips, přibližně
Velikost	2	Velikost čepele, křížová drážka	2
Šířka čepele (B)	2 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--