

SD EL 0.3X1.5X40 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 1.5 mm, Délka čepele: 40 mm, Tloušťka čepele (A): 0.3 mm
Číslo objednávky	2750060000
Typ	SD EL 0.3X1.5X40 PICO
GTIN (EAN)	4050118897548
Množství	1 ks

Datum vytvoření 9. června 2024 13:16:27 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

SD EL 0.3X1.5X40 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Délka	140 mm	Délka (v palcích)	5,512 inch
Čistá hmotnost	20 g		

Technické údaje

Verze	rovný
-------	-------

Šroubovací nářadí

Délka čepele	40 mm	Tloušťka čepele (A)	0,3 mm
Tvar	S drážkou	Šířka čepele (B)	1,5 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07