

**SD EL 0.4X2.0X60 PICO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Šroubovák, Šířka čepele (B): 2 mm, Délka čepele: 60 mm, Tloušťka čepele (A): 0.4 mm
Číslo objednávky	<a href="#">2750070000</a>
Typ	SD EL 0.4X2.0X60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897555
Množství	1 ks

Datum vytvoření 9. června 2024 22:43:10 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**SD EL 0.4X2.0X60 PICO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Délka	160 mm	Délka (v palcích)	6,299 inch
Čistá hmotnost	20 g		

**Technické údaje**

Verze	rovný
-------	-------

**Šroubovací nářadí**

Délka čepele	60 mm	Tloušťka čepele (A)	0,4 mm
Tvar	S drážkou	Šířka čepele (B)	2 mm

**Klasifikace**

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07