

**EBB 25-50/16 AM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Naše svorkovnice umožňují spolehlivé vyrovnání potenciálů, a to i v rozsáhlých systémech.

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Počet připojení: 3, Mosazně zbarvená
Objednávací číslo	<a href="#">2756940000</a>
Typ	EBB 25-50/16 AM
GTIN (EAN)	4064675005216
Množství	10 ks

## EBB 25-50/16 AM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	24 mm	Hloubka (v palcích)	0,945 inch
Výška	54 mm	Výška (v palcích)	2,126 inch
Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0,787 inch
Čistá hmotnost	122,256 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ne	Počet úrovní	1
Úrovně propojené interně	Ne		

## Údaje materiálu

Materiál	Mosaz	Barevný	Mosazně zbarvená
----------	-------	---------	------------------

## Další technická data

Typ montáže	Příšroubováno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
-------------	---------------	---------------------------------------	----

## Data hodnocení

Závažnost znečištění	3
----------------------	---

## Rozměry

Rozměr k upevnění	6 mm
-------------------	------

## Vodiče k upevnění (další připojení)

Rozsah sevření, další připojení, max.	16 mm <sup>2</sup>	Rozsah sevření, další připojení, min.	6 mm <sup>2</sup>
Typ připojení, další připojení	Šroubové připojení		

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	20 mm	Počet připojení	3
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	16 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	16 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	50 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	10 mm <sup>2</sup>	Směr připojení	na straně
Svěrný šroub	M 10	Typ připojení	Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.	50 mm <sup>2</sup>	Upínací rozsah, min.	10 mm <sup>2</sup>
Utahovací moment, min.	5 Nm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-19

Datum vytvoření 23. května 2024 14:22:23 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**EBB 25-50/16 AM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

cdce83c3-e2d5-438e-931b-ad30cb93849e

**Soubory ke stažení**

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Technická dokumentace

[Drawing](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)