

JB 25-50 TH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Naše svorkovnice umožňují spolehlivé vyrovnání potenciálů, a to i v rozsáhlých systémech.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Počet připojení: 2, Mosazně zbarvená
Číslo objednávky	2762660000
Typ	JB 25-50 TH
GTIN (EAN)	4064675267706
Množství	10 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	24 mm	Hloubka (v palcích)	0,945 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1,26 inch
Šířka	33 mm	Šířka (v palcích)	1,299 inch
Čistá hmotnost	50 g		

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ne	Počet úrovní	1
Úrovně propojené interně	Ne		

Údaje materiálu

Materiál	Mosaz	Barevný	Mosazně zbarvená
----------	-------	---------	------------------

Další technická data

Typ montáže	Přišroubováno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
-------------	---------------	---------------------------------------	----

Data hodnocení

Závažnost znečištění	3
----------------------	---

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení	Šroubové připojení
--------------------------------	--------------------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	33 mm	Počet připojení	2
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	50 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	10 mm ²
Směr připojení	na straně	Svěrný šroub	M 4
Typ připojení	Šroubové připojení	Upínací rozsah, max.	50 mm ²
Upínací rozsah, min.	10 mm ²	Utahovací moment, max.	3 Nm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-19

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	233a6569-7068-4d0c-aa40-90d1ca672d0b

Soubory ke stažení

Technická dokumentace	Drawing
Katalogy	Catalogues in PDF-format