

VB 8.0X20 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Kabelová těsnění, Kabelové těsnění
Objednací číslo	2784920000
Typ	VB 8.0X20 BK
GTIN (EAN)	4064675061403
Množství	100 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 3:39:16 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VB 8.0X20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Průměr	8 mm	Čistá hmotnost	0,168 g
--------	------	----------------	---------

Teploty

Provozní teplota	-40 °C... 130 °C
------------------	------------------

Všeobecné informace

Vnější průměr	8 mm
---------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format