

IE-C5ES8VB0030N40N40-B-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sestavené kabely s 2x RJ45, vhodné pro aplikace inteligentního měření, různé barvy podle DIN VDE 0603-100. Krátké zástrčky a kabely s malým poloměrem ohybu pro stísněné prostory, pouzdro zástrčky s obvodovou izolací umožňují třídu ochrany IP30 ve spojeném stavu.

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| | |
| Objednávací číslo | 2813820030 |
| Typ | IE-C5ES8VB0030N40N40-B-K6KV |
| GTIN (EAN) | 4064675668725 |
| Množství | 1 ks |

IE-C5ES8VB0030N40N40-B-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-------|-------------------|-------------|
| Délka | 3 m | Délka (v palcích) | 118,11 inch |
| Čistá hmotnost | 135 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------|--------------|
| Teplota instalace | 0 °C...50 °C |
|-------------------|--------------|

Elektrické vlastnosti

| | | | |
|------------|-----------------------|-----------------|-------|
| PoE / PoE+ | odpovídá IEEE 802.3at | Provozní napětí | 125 V |
|------------|-----------------------|-----------------|-------|

Obecné standardy

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|
| Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací | VDE-AR-N 4100:2019-04 | Standardní konektor | IEC 60603-7-51 |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|

Standardy

| | |
|---------------------|----------------|
| Standardní konektor | IEC 60603-7-51 |
|---------------------|----------------|

Elektrické vlastnosti kabelu

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------------------|-------|
| Doba propagace signálu | 5,1 ns/m | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV |
| Kategorie | Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B) | Provozní napětí | 125 V |

Konektor, pravý

| | |
|-----------------|--|
| Zástrčka vpravo | RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded |
|-----------------|--|

Konektor, vlevo

| | |
|----------------|---|
| Zástrčka vlevo | RJ45, IP30 (plugged), Kontakt samec, přímý, konektor, stíněné |
|----------------|---|

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

| | | | |
|---------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Barevný | modrá (RAL 5015) | Odolnost proti šíření ohně | in accordance with IEC 60332-1-2 |
| Poloměr ohybu | 4x průměr kabelu | Poloměr ohybu, min., jen jednou | 5 *průměr |

IE-C5ES8VB0030N40N40-B-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Struktura kabelu

| | | | |
|------------------|--|-------------------|--|
| Barevné kódování | bílá / modrá, bílá / oranžová, bílá / zelená, bílá / hnědá | Barva opláštění | Modrá |
| Izolace | PE | Kompletní stínění | Stínicí opleť vyroben z měděných drátků, Hliníková fólie |
| Materiál pláště | PVC | Počet vodičů | 8 |
| Průměr pláště | 5,5 mm | Průřez | 4x2xAWG 26/7. 4x2x0,128 mm ² |
| Průřez izolace | 1 mm | Rozvržení kabelu | Dvojitá izolace podle VDE 0603-100 |
| Stínění | SF/UTP | | |

Zástrčka

| | | | |
|----------------|---|-----------------|--|
| Zástrčka vlevo | RJ45, IP30 (plugged), Kontakt samec, přímý, konektor, stíněné | Zástrčka vpravo | RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded |
|----------------|---|-----------------|--|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

IE-C5ES8VB0030N40N40-B-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Propojení**

| | | | | |
|------|---|--------|---|------|
| RJ45 | 1 | red | 1 | RJ45 |
| | 2 | orange | 2 | |
| | 3 | black | 3 | |
| | 4 | blue | 4 | |
| | 5 | white | 5 | |
| | 6 | green | 6 | |
| | 7 | yellow | 7 | |
| | 8 | brown | 8 | |