

**RC D 4/4P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**H-rozdělovač:**

H rozdělovač je vybaven čtyřmi póly a zaujme svou všestranností a třídou ochrany IP68.

**Všeobecné objednací údaje**

Číslo objednávky	<a href="#">2819550000</a>
Typ	RC D 4/4P
GTIN (EAN)	4064675591290

## RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 40 g

## Teploty

Provozní teplota -40 °C...85 °C

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Jmenovité napětí	450 V	Jmenovitý proud	17,5 A
Kódování	žádná	Materiál kontaktu	Mosaz
Povrch kontaktu	Mosaz	Počet pólů	2
Průřez připojení max.	4 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max.	4 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Připojení stínění	Ne	Stupeň krytí	IP68

## Obecné údaje

Design	Konektor samice, Konektor samec	Jmenovité napětí	450 V
Jmenovitý proud	17,5 A	Kódování	žádná
Materiál	PA 6.6	Materiál kontaktu	Mosaz
Povrch kontaktu	Mosaz	Počet pólů	2
Průřez vodiče, max.	4 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Připojení stínění	Ne	Stupeň krytí	IP68

## Obecná data

Ochrana před záměnou polarity	Ano	Počet pólů	2
Počet vstupů	1	Počet výstupů	3

## Technické údaje

Délka odizolování	7 mm	Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Jmenovité napětí	450 V	Jmenovitý proud	17,5 A
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Kódování	žádná
Materiál kontaktu	Mosaz	Povrch kontaktu	Mosaz
Průřez vodiče, max.	4 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Připojení stínění	Ne	Stupeň krytí	IP68

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## RC D 4/4P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

## RC D 4/4P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### DC konektory



Konektor DC:  
kruhové konektory řady DC se vyznačují kompaktním provedením. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako samčí i samičí konektory.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RC M P2 SP
Číslo objednávky	<a href="#">4903190000</a>
GTIN (EAN)	4099986122369
Množství	

Typ	RC F P2 SP
Číslo objednávky	<a href="#">4903200000</a>
GTIN (EAN)	4099986122376
Množství	

### M20

Ochranné krytky vhodné pro systém FieldPower a pro řadu WIPL s kruhovým konektorem



### Všeobecné objednací údaje

Typ	PC RC F
Číslo objednávky	<a href="#">4933850000</a>
GTIN (EAN)	4064675591412
Množství	

Typ	PC RC M
Číslo objednávky	<a href="#">4920090000</a>
GTIN (EAN)	4064675591405
Množství	