

ESG-LP 9/15 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	ESG, Značky na přístroje, 9 x 15 mm, Bílá
Číslo objednávky	2835990000
Typ	ESG-LP 9/15 MM WS
GTIN (EAN)	4064675427957
Množství	15 000 ks

Datum vytvoření 6. listopadu 2024 23:09:21 CET

Stav katalogu 26.10.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

ESG-LP 9/15 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,05 mm	Hloubka (v palcích)	0,002 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0,354 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Čistá hmotnost	0,026 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Akrylátové lepidlo
Materiál	Polyamid	Rozsah provozní teploty, max.	150 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Schválení podle UL 969	Ano
Tištěné znaky	bez	Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů
Šířka	15 mm		

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

