

RC F P2 M20 SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Konektor DC:**

kruhové konektory řady DC se vyznačují kompaktním provedením. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako samčí i samičí konektory.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2860640000
Typ	RC F P2 M20 SP
GTIN (EAN)	4064675576655

RC F P2 M20 SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 12 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...85 °C

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Hlavní materiál krytu	PA 66	Jmenovité napětí	450 V
Jmenovitý proud	17,5 A	Kódování	žádná
Materiál kontaktu	Mosaz	Povrch kontaktu	Mosaz
Počet pólů	2	Průřez připojení max.	4 mm ²
Průřez připojení min.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²	Připojení stínění	Ne
Stupeň krytí	IP67, IP68	Typ připojení	Šroubové připojení

Obecná data

Hlavní materiál krytu	PA 66	Počet pólů	2
Typ připojení	Šroubové připojení		

Technické údaje

Délka odizolování	7 mm	Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Jmenovité napětí	450 V	Jmenovitý proud	17,5 A
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Kódování	žádná
Materiál kontaktu	Mosaz	Povrch kontaktu	Mosaz
Průřez vodiče, max.	4 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²
Připojení stínění	Ne	Stupeň krytí	IP67, IP68

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Datum vytvoření 4. června 2024 13:58:56 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

RC F P2 M20 SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****DC konektory****Konektor DC:**

kruhové konektory řady DC se vyznačují kompaktním provedením. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako samčí i samičí konektory.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RC M P2 SP
Číslo objednávky	4903190000
GTIN (EAN)	4099986122369
Množství	

Šroubovací nástroj pro kulaté konektory M20**Nástroj:**

Tento nástroj je ideální pro instalaci vestavěných konektorů M20.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MTA RC
Číslo objednávky	4984950000
GTIN (EAN)	4064675852070
Množství	

RC F P2 M20 SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****M20**

Ochranné krytky vhodné pro systém FieldPower a pro řadu WIPL s kruhovým konektorem

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	PC RC F
Číslo objednávky	2833850000
GTIN (EAN)	4064675591412
Množství	