

PWEB-ES-RT-5000/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vestavný systém PROCON-WEB je k dispozici nezávisle na platformě prostřednictvím obrazu kontejneru, Linuxu nebo Windows.

Pro implementaci optimálního webového HMI řešení nabízí vestavný systém PROCON-WEB následující funkce:

- Správa uživatelů na základě rolí a práv
- Rozsáhlé alarmy
- předdefinované ovládací prvky, jako jsou tlačítka, posuvníky, textová pole nebo oblasti obrazu
- výkonné složitější ovládací prvky, jako jsou prvky iframe, grafy a tabulky
- flexibilní skriptování pro maximální flexibilitu
- Funkce Historie pro ukládání a vizualizaci historických dat
- připojení k různým řídicím systémům prostřednictvím rozsáhlého portfolia komunikačních ovladačů (OPC-UA, CODESYS driver nebo přes Modbus)

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Vizualizační software, Platforma pro systém runtime: Linux, Windows 10, Windows 11, Docker, Počet proměnných procesu, max.: 5000, Počet zařízení HMI, max.: 5
Číslo objednávky	2875330000
Typ	PWEB-ES-RT-5000/5
Množství	1 ks

PWEB-ES-RT-5000/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0
----------------	---

Systémová data

Operační systém	Linux, Windows, u-OS	Platforma pro systém runtime	Linux, Windows 10, Windows 11, Docker
Počet proměnných procesu, max.	5 000	Počet zařízení HMI, max.	5

Požadavky na systém

Minimální potřebná paměť (RAM)	0,1 GB	Operační systém	Linux, Windows, u-OS
Požadované minimální dostupné místo na disku	0,1 GB		

Funkce modulu runtime

Platforma pro systém runtime	Linux, Windows 10, Windows 11, Docker	Počet zařízení HMI, max.	5
Maximální počet ovladačů	99	S možností projekce od	PROCON-WEB Designer
Runtime funkce	Jednoduché a složité ovládací prvky, Alarmy, Historie, Správa uživatelů, Spojení procesu prostřednictvím komunikačních ovladačů		

Informace o licenci

Licenční pokrytí	Jednorázová licence	Typ licence	Licence k softwaru
Licenci poskytuje	ID lístku WIBU	Počet proměnných procesu, max.	5 000

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ECLASS 9.0	27-24-25-02	ECLASS 9.1	27-24-25-02
ECLASS 10.0	27-24-25-02	ECLASS 11.0	27-24-25-02
ECLASS 12.0	27-24-25-02	ECLASS 13.0	27-24-25-02

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	Release notes - PROCON-WEB ES 6.7.0 EN
Software	Software – PROCON-WEB Embedded System 6.7.0 for Windows
Katalogy	Catalogues in PDF-format