

ESG-LP 6/17 MM SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	ESG, Značky na přístroje, 6 x 17 mm, Stříbrná
Objednávací číslo	2885800000
Typ	ESG-LP 6/17 MM SI
GTIN (EAN)	4064675854401
Množství	24 000 ks

Datum vytvoření 4. července 2024 19:50:50 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

ESG-LP 6/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,05 mm	Hloubka (v palcích)	0,002 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0,236 inch
Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0,669 inch
Čistá hmotnost	0,014 g		

Obecné údaje

Barevný	Stříbrná	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Akrylátové lepidlo
Materiál	Polyamid	Rozsah provozní teploty, max.	150 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Schválení podle UL 969	Ano
Tištěné znaky	bez	Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů
Šířka	17 mm		

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

ESG-LP 6/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

