

ESG-LP 10/20 MM SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	ESG, Značky na přístroje, 10 x 20 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	2885890000
Typ	ESG-LP 10/20 MM SI
GTIN (EAN)	4064675854494
Množství	15 000 ks

ESG-LP 10/20 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,05 mm	Hloubka (v palcích)	0,002 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0,394 inch
Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0,787 inch
Čistá hmotnost	0,014 g		

Obecné údaje

Barevný	Stříbrná	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Akrylátové lepidlo	Materiál	Polyamid
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Schválení podle UL 969	Ano	Tištěné znaky	bez
Verze	Samolepicí, bez obsahu ha- logenů	Šířka	20 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

ESG-LP 10/20 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

