

W2C 4 FT BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Přívod napájení, signálu a dat je standardním požadavkem v elektrotechnice a stavbě rozváděčů. Mezi vlastnosti, které daný výrobek odlišují, patří izolační materiál, systém připojení a konstrukce svorek. Průchozí svorka je vhodná pro sloučení a/nebo připojení jednoho nebo více vodičů. Mohou mít jednu nebo více úrovní připojení, které jsou na stejném potenciálu nebo vzájemně izolované.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá, 4 mm ² , 32 A, 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Číslo objednávky	2892670000
Typ	W2C 4 FT BK
GTIN (EAN)	4064675884354
Množství	50 ks

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	46 mm	Hloubka (v palcích)	1,811 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	6,1 mm	Šířka (v palcích)	0,24 inch
Čistá hmotnost	11,93 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ano	Počet potenciálů	1
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	2
Počet pólů na řadu	1	Úrovně propojené interně	Ne
Lišta	TS 35	N-funkce	Ne
PE funkce	Ne	Funkce PEN	Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX)	TUEV22ATEX7090U	Č. osvědčení (IECEX)	IECEXTUR22.0020U
Max. napětí (ATEX)	550 V	Proud (ATEX)	29 A
Průřez vodiče max. (ATEX)	4 mm ²	Max. napětí (IECEX)	550 V
Proud (IECEX)	29 A	Průřez vodiče max. (IECEX)	4 mm ²

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Otevřené strany	vlevo	Příchytka	Ano
Typ montáže	TS 35	Typ upevnění	TS 35
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	4 mm ²	Jmenovité napětí	800 V
Jmenovité DC napětí	800 V	Jmenovitý proud	32 A
Proud při maximu vodičů	32 A	Standardy	IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3

Odpojovací svorkovnice

Integrovaná testovací zdířka	Ne
------------------------------	----

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	24 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	24 AWG
Č. osvědčení (cURus)	E60693		

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Uzemnění - jmenovité údaje

Funkce PEN Ne

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max.	1,5 mm ²	Dvojdutinka, max.	0,5 mm ²
Délka odizolování	8 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A3
Počet připojení	2	Průřez propojení AWG, max.	AWG 10
Průřez propojení AWG, min.	AWG 24	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,25 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,25 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,25 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,25 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0,25 mm ²	Směr připojení	na straně
Svěrný šroub	M 3	Typ připojení	Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.	6 mm ²	Upínací rozsah, min.	0,25 mm ²
Utahovací moment, max.	0,8 Nm	Utahovací moment, min.	0,5 Nm
Velikost nože	0,6 x 3,5 mm		

Všeobecně

Lišta	TS 35	Průřez propojení AWG, max.	AWG 10
Průřez propojení AWG, min.	AWG 24	Standardy	IEC 60947-7-1

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-01
ECLASS 14.0	27-25-01-01		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E60693

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Attestation of Conformity IECEX Certificate UKCA Ex Certificate ATEX Certificate CCC Certificate UKCA declaration of conformity CE Declaration of Conformity
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	NTI W2C 4 FT
Katalogy	Catalogues in PDF-format

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

4 mm²4
mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 4N/6	Verze
Číslo objednávky	4527990000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm
GTIN (EAN)	4050118332919	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/7 BK	Verze
Číslo objednávky	4510920000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283638	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/7 WT	Verze
Číslo objednávky	4531850000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
GTIN (EAN)	4064675417088	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/7 BL	Verze
Číslo objednávky	4528180000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm
GTIN (EAN)	4050118333114	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/4 BL	Verze
Číslo objednávky	4528120000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm
GTIN (EAN)	4050118332872	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/7	Verze
Číslo objednávky	4528020000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm
GTIN (EAN)	4050118332780	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/2 BL	Verze
Číslo objednávky	4528040000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm
GTIN (EAN)	4050118332773	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/41 RD	Verze
Číslo objednávky	4583840000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675848868	
Množství	10 ks	
Typ	ZQV 4N/6 BL	Verze
Číslo objednávky	4528170000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm
GTIN (EAN)	4050118332926	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/3 BL	Verze
Číslo objednávky	4528080000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118333008	
Množství	60 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 10:04:06 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/10 BL	Verze
Číslo objednávky	4528230000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4050118333138	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/41	Verze
Číslo objednávky	4583810000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675848844	
Množství	10 ks	
Typ	ZQV 4N/2 BK	Verze
Číslo objednávky	4510840000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm
GTIN (EAN)	4064675283454	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/8 BK	Verze
Číslo objednávky	4510930000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283645	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/4 BK	Verze
Číslo objednávky	4510890000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283607	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/9 BK	Verze
Číslo objednávky	4531780000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm
GTIN (EAN)	4064675417019	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/5 BL	Verze
Číslo objednávky	4528140000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm
GTIN (EAN)	4050118333015	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/4 RD	Verze
Číslo objednávky	4560800000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm
GTIN (EAN)	4050118476224	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/41 BL	Verze
Číslo objednávky	4583820000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675848851	
Množství	10 ks	
Typ	ZQV 4N/9 RD	Verze
Číslo objednávky	4560750000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm
GTIN (EAN)	4050118476170	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/50 BL	Verze
Číslo objednávky	4528240000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm
GTIN (EAN)	4050118333121	
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/5 WT	Verze
Číslo objednávky	4531830000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 247.8 mm
GTIN (EAN)	4064675417064	
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/7 RD	Verze
Číslo objednávky	4560770000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm
GTIN (EAN)	4050118476194	
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 10:04:06 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/8 WT	Verze
Číslo objednávky	4331860000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417095	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/3	Verze
Číslo objednávky	4327940000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332865	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/20 RD	Verze
Číslo objednávky	4310860000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v
GTIN (EAN)	4064675283478	mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/20	Verze
Číslo objednávky	4383800000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v
GTIN (EAN)	4064675848769	mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/4	Verze
Číslo objednávky	4327970000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332889	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/3 BK	Verze
Číslo objednávky	4310880000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675283492	(P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/9 BL	Verze
Číslo objednávky	4328220000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118333107	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/20 BK	Verze
Číslo objednávky	4310870000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675283485	(P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/8 BL	Verze
Číslo objednávky	4328190000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118332858	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/2 RD	Verze
Číslo objednávky	4460450000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476149	mm (P): 6.10, Šířka: 9.9 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/4 WT	Verze
Číslo objednávky	4331820000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417057	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/6 WT	Verze
Číslo objednávky	4331840000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417071	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/50 RD	Verze
Číslo objednávky	4460730000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476156	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm
Množství	5 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 10:04:06 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/2	Verze
Číslo objednávky	4527930000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332766	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/20 BL	Verze
Číslo objednávky	4510850000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4064675283461	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/3 WT	Verze
Číslo objednávky	4531810000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417040	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 247.8 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/3 RD	Verze
Číslo objednávky	4560810000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476231	mm (P): 6.10, Šířka: 16 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/6 RD	Verze
Číslo objednávky	4560780000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476200	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/10 WT	Verze
Číslo objednávky	4531790000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417026	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/2 WT	Verze
Číslo objednávky	4531800000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417033	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/32	Verze
Číslo objednávky	4561670000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 32, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118570175	mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 193.9 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/50	Verze
Číslo objednávky	4528130000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332902	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/10 RD	Verze
Číslo objednávky	4560740000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476163	mm (P): 6.10, Šířka: 58.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/6 BK	Verze
Číslo objednávky	4510910000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675283621	(P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/8 RD	Verze
Číslo objednávky	4560760000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476187	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/5	Verze
Číslo objednávky	4527980000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332759	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm
Množství	60 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 10:04:06 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/30	Verze
Číslo objednávky	4561580000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118570113	mm (P): 6.10, Šířka: 181.7 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/5 RD	Verze
Číslo objednávky	4560790000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476217	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/5 BK	Verze
Číslo objednávky	4510900000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675283614	(P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/8	Verze
Číslo objednávky	4528030000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332841	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/9 WT	Verze
Číslo objednávky	4531870000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417101	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/30 BL	Verze
Číslo objednávky	4561610000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118569971	mm (P): 6.10, Šířka: 181.7 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/41 BK	Verze
Číslo objednávky	4531890000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417125	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm
Množství	10 ks	
Typ	ZQV 4N/10	Verze
Číslo objednávky	4528090000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332896	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/10 BK	Verze
Číslo objednávky	4510830000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675283447	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/9	Verze
Číslo objednávky	4528070000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332797	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/30 RD	Verze
Číslo objednávky	4561600000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118569964	mm (P): 6.10, Šířka: 181.7 mm
Množství	5 ks	

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZS 12/6 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4610020000	ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190444600	Allen-Bradley, Bílá
Množství	400 ks	

WS 8/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 8/6 MM WS	Verze
Číslo objednávky	4007160000	WS, Označení svorek, 8 x 6 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118391879	
Množství	600 ks	

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/2	Verze
Číslo objednávky	4061200000	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ks	
Typ	WEW 35/2 GR	Verze
Číslo objednávky	4059200000	Bočnice, Šedá, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248411658	
Množství	100 ks	
Typ	WEW 35/2 SW	Verze
Číslo objednávky	4061210000	Bočnice, černá, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248136278	
Množství	50 ks	

Držák na značení



Držáky značek nabízejí možnost dodatečné montáže značek. V závislosti na provedení lze příslušné úrovně svorek PRV a PPV označit příslušnou značkou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT W2C 4	Verze
Číslo objednávky	4094270000	Držák na příslušenství (svorka), Wemid, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4064675885252	
Množství	20 ks	

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZS 12/6 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	4010030000	ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456689	Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka
Množství	80 ks	

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	4005520000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	4005490000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v páscích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZS 30/5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4681880000	ZS, Označení svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4050118803068	
Množství	200 ks	

Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4011320000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248717644	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	09801044	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo objednávky	49340000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118895568	
Množství	1 ks	

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v páscech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZS 30/5 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	4682070000	ZS, Označení svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Podle
GTIN (EAN)	4050118803075	specifikace zákazníka
Množství	40 ks	

Bočnice



Aby byla zajištěna bezpečnost prstů a dodržení požadované vzdálenosti pro odstup a povrchovou vzdálenost, musí být na konci zástrčky umístěn bočnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WEP 2C 4 BK	Verze
Číslo objednávky	4994230000	Koncová deska (svorky), černá, Výška: 60 mm, Šířka: 2 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4064675885214	Wemid
Množství	20 ks	
Typ	WEP 2C 4 BL	Verze
Číslo objednávky	4994220000	Koncová deska (svorky), Modrá, Výška: 60 mm, Šířka: 2 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4064675885207	Wemid
Množství	20 ks	
Typ	WEP 2C 4	Verze
Číslo objednávky	4994210000	Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Výška: 60 mm, Šířka: 2 mm,
GTIN (EAN)	4064675885191	V-0, Wemid
Množství	20 ks	

W2C 4 FT BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

MultiFit



MultiMark MultiFit

Na konektory od konkurence.

Elastický povrch umožňuje jednoduchou instalaci.

Tento speciální materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají.

Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Všeobecné objednávací údaje

Typ	EL KSM 10.6 MM WS 30M	Verze
Číslo objednávky	4799270000	Označení svorek, 10.6 x 5 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4064675261032	
Množství	1 ks	

Příslušenství

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 MM WS	Verze
Číslo objednávky	4007120000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118392104	
Množství	600 ks	