

W2C 4 FS 60-150V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

V některých aplikacích je praktické chránit připojení samostatnou pojistkou. Pojistkové svorky integrují pojistku do řadové svorky. Sortiment pojistek je široký, zahrnuje výklopné, šroubovací držáky a držáky plochých pojistek.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 4 mm ² , 6.3 A, 150 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Číslo objednávky	2893070000
Typ	W2C 4 FS 60-150V BK
GTIN (EAN)	406467588465 1
Množství	50 ks

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	75 mm	Hloubka (v palcích)	2,953 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	6,1 mm	Šířka (v palcích)	0,24 inch
Čistá hmotnost	18,32 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ano	Počet potenciálů	1
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	2
Počet pólů na řadu	1	Úrovně propojené interně	Ne
Lišta	TS 35	N-funkce	Ne
PE funkce	Ne	Funkce PEN	Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX)	TUEV20ATEX8502U	Č. osvědčení (IECEX)	IECEXTUR20.0014U
Proud (ATEX)	6.3 A	Průřez vodiče max. (ATEX)	4 mm ²
Proud (IECEX)	6.3 A	Průřez vodiče max. (IECEX)	4 mm ²

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	TS 35	Otevřené strany	vlevo
Příchytka	Ano	Typ montáže	TS 35
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	4 mm ²	Jmenovité napětí	150 V
Jmenovité DC napětí	150 V	Jmenovitý proud	6,3 A
Proud při maximu vodičů	6,3 A	Standardy	IEC 60947-7-3
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3

Displejový prvek

Typ napětí ukazatele	AC/DC
----------------------	-------

Odpojovací svorkovnice

Integrovaná testovací zdířka	Ne
------------------------------	----

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Pojistkové svorkovnice

Displej	LED	Držák pojistky (držák kazety)	otočné
Kazetová pojistka	G-Si. 5 x 20	Provozní napětí, max.	150 V
Typ napětí ukazatele	AC/DC		

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)	24 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)	12 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)	24 AWG
Č. osvědčení (cURus)	E60693		

Uzemnění - jmenovité údaje

Funkce PEN	Ne
------------	----

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení	Šroubové připojení
--------------------------------	--------------------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max.	0,5 mm ²	Dvojdutinka, max.	1,5 mm ²
Délka odizolování	8 mm	Měřidlo podle IEC 60947-1	A3
Počet připojení	2	Průřez propojení AWG, max.	AWG 10
Průřez propojení AWG, min.	AWG 24	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,25 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,25 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,25 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,25 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0,25 mm ²	Směr připojení	na straně
Svěrný šroub	M 3	Typ připojení	Šroubové připojení
Typ připojení 2	Šroubové připojení	Upínací rozsah, max.	6 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,25 mm ²	Utahovací moment, max.	0,8 Nm
Utahovací moment, min.	0,5 Nm	Velikost nože	0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta	TS 35	Návod k instalaci	TS 35
Průřez propojení AWG, max.	AWG 10	Průřez propojení AWG, min.	AWG 24
Standardy	IEC 60947-7-3		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13
ECLASS 14.0	27-25-01-13		

Datum vytvoření 28. srpna 2024 7:03:46 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
----------------------	---

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E60693

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Attestation of Conformity
	IECEx Certificate
	ATEX Certificate
	UKCA Ex Certificate
	CCC Certificate
	UKCA declaration of conformity
	CE Declaration of Conformity
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	NTI W2C 4 FS
Katalogy	Catalogues in PDF-format

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.


Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 MM WS	Verze
Číslo objednávky	4007120000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118392104	
Množství	600 ks	

4 mm²



Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZQV 4N/30 RD	Verze
Číslo objednávky	4561600000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v mm (P): 6.10, Šířka: 181.7 mm
GTIN (EAN)	4050118569964	
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/41 RD	Verze
Číslo objednávky	4083840000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675848868	
Množství	10 ks	

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/6	Verze
Číslo objednávky	4527990000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332919	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/3 BK	Verze
Číslo objednávky	4510880000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4064675283492	(P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/4 BK	Verze
Číslo objednávky	4510890000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4064675283607	(P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/5	Verze
Číslo objednávky	4527980000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332759	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/3 RD	Verze
Číslo objednávky	4560810000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476231	mm (P): 6.10, Šířka: 16 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/10 BL	Verze
Číslo objednávky	4528230000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118333138	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/41	Verze
Číslo objednávky	45283810000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v
GTIN (EAN)	4064675848844	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm
Množství	10 ks	
Typ	ZQV 4N/8	Verze
Číslo objednávky	4528030000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332841	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/9	Verze
Číslo objednávky	4528070000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332797	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/3	Verze
Číslo objednávky	4527940000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332865	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/7 BK	Verze
Číslo objednávky	4510920000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v
GTIN (EAN)	4064675283638	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/4 RD	Verze
Číslo objednávky	4560800000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476224	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/5 RD	Verze
Číslo objednávky	4560790000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476217	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm
Množství	60 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 7:03:46 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/8 BL	Verze
Číslo objednávky	4528190000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118332858	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/3 BL	Verze
Číslo objednávky	4528080000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118333008	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/10 WT	Verze
Číslo objednávky	4631790000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417026	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/20 BL	Verze
Číslo objednávky	4610850000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675283461	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/41 BK	Verze
Číslo objednávky	4631890000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417125	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm
Množství	10 ks	
Typ	ZQV 4N/50 RD	Verze
Číslo objednávky	4660730000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118476156	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/6 WT	Verze
Číslo objednávky	4631840000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417071	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/7 BL	Verze
Číslo objednávky	4528180000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118333114	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/30 BL	Verze
Číslo objednávky	4561610000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118569971	(P): 6.10, Šířka: 181.7 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/50 BL	Verze
Číslo objednávky	4528240000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118333121	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/2 BK	Verze
Číslo objednávky	4610840000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675283454	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/6 RD	Verze
Číslo objednávky	4660780000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118476200	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/2	Verze
Číslo objednávky	4527930000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118332766	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm
Množství	60 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 7:03:46 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/5 WT	Verze
Číslo objednávky	4531830000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417064	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 247.8 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/2 BL	Verze
Číslo objednávky	4528040000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118332773	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/4 BL	Verze
Číslo objednávky	4528120000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118332872	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/5 BL	Verze
Číslo objednávky	4528140000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118333015	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/50	Verze
Číslo objednávky	4528130000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332902	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/7 RD	Verze
Číslo objednávky	4560770000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476194	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/8 RD	Verze
Číslo objednávky	4560760000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476187	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/20 RD	Verze
Číslo objednávky	4510860000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v
GTIN (EAN)	4064675283478	mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/2 WT	Verze
Číslo objednávky	4531800000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417033	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/4	Verze
Číslo objednávky	4527970000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118332889	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/7 WT	Verze
Číslo objednávky	4531850000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417088	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/2 RD	Verze
Číslo objednávky	4560450000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476149	mm (P): 6.10, Šířka: 9.9 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/3 WT	Verze
Číslo objednávky	4531810000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417040	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 247.8 mm
Množství	60 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 7:03:46 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/5 BK	Verze
Číslo objednávky	4510900000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675283614	(P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/9 RD	Verze
Číslo objednávky	4560750000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118476170	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/9 BL	Verze
Číslo objednávky	4528220000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118333107	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/30	Verze
Číslo objednávky	4561580000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118570113	mm (P): 6.10, Šířka: 181.7 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/32	Verze
Číslo objednávky	4561670000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 32, Rozteč v
GTIN (EAN)	4050118570175	mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 193.9 mm
Množství	5 ks	
Typ	ZQV 4N/4 WT	Verze
Číslo objednávky	4531820000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417057	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm
Množství	60 ks	
Typ	ZQV 4N/20	Verze
Číslo objednávky	4583800000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v
GTIN (EAN)	4064675848769	mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/41 BL	Verze
Číslo objednávky	4583820000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v
GTIN (EAN)	4064675848851	mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm
Množství	10 ks	
Typ	ZQV 4N/6 BK	Verze
Číslo objednávky	4510910000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675283621	(P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/6 BL	Verze
Číslo objednávky	4528170000	Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4050118332926	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/8 BK	Verze
Číslo objednávky	4510930000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675283645	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/8 WT	Verze
Číslo objednávky	4531860000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417095	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/9 WT	Verze
Číslo objednávky	4531870000	Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm
GTIN (EAN)	4064675417101	(P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm
Množství	20 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 7:03:46 CEST

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	ZQV 4N/10	Verze
Číslo objednávky	4528090000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4050118332896	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/10 BK	Verze
Číslo objednávky	4510830000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4064675283447	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/20 BK	Verze
Číslo objednávky	4510870000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283485	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/7	Verze
Číslo objednávky	4528020000	Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm
GTIN (EAN)	4050118332780	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/10 RD	Verze
Číslo objednávky	4560740000	Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 6.10, Šířka: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4050118476163	
Množství	20 ks	
Typ	ZQV 4N/9 BK	Verze
Číslo objednávky	4531780000	Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm
GTIN (EAN)	4064675417019	
Množství	20 ks	

Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jediné štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZS 12/6 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4510020000	ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190444600	Allen-Bradley, Bílá
Množství	400 ks	

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FSPG LED 10-36V BK	Verze
Číslo objednávky	4069690000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné,
GTIN (EAN)	4064675623809	V-O, Wemid
Množství	25 ks	
Typ	FSPG LED 100-250V BK	Verze
Číslo objednávky	4069700000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné,
GTIN (EAN)	4064675623816	V-O, Wemid
Množství	25 ks	
Typ	FSPG LED 100-250V BL	Verze
Číslo objednávky	4069750000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A,
GTIN (EAN)	4064675623878	otočné, V-O, Wemid
Množství	25 ks	
Typ	FSPG LED 10-36V BL	Verze
Číslo objednávky	4069740000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A,
GTIN (EAN)	4064675623861	otočné, V-O, Wemid
Množství	25 ks	
Typ	FSPG LED 60-150V BL	Verze
Číslo objednávky	4069770000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A,
GTIN (EAN)	4064675623892	otočné, V-O, Wemid
Množství	25 ks	
Typ	FSPG LED 30-70V BK	Verze
Číslo objednávky	4069710000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné,
GTIN (EAN)	4064675623823	V-O, Wemid
Množství	25 ks	
Typ	FSPG LED 30-70V BL	Verze
Číslo objednávky	4069760000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A,
GTIN (EAN)	4064675623885	otočné, V-O, Wemid
Množství	25 ks	
Typ	FSPG LED 60-150V BK	Verze
Číslo objednávky	4069720000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné,
GTIN (EAN)	4064675623830	V-O, Wemid
Množství	25 ks	
Typ	FSPG BK	Verze
Číslo objednávky	4069680000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné,
GTIN (EAN)	4064675623793	V-O, Wemid
Množství	25 ks	

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	FSPG BL	Verze
Číslo objednávky	4969730000	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A,
GTIN (EAN)	4064675623854	otočné, V-0, Wemid
Množství	25 ks	

Zámek spínače



Všeobecné objednávací údaje

Typ	DTLE 2.5/4	Verze
Číslo objednávky	4910530000	Zamykací prvek (svorka), Wemid, Červená
GTIN (EAN)	4099986519466	
Množství	25 ks	

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

MultiFit



MultiMark MultiFit

Na konektory od konkurence.
Elastický povrch umožňuje jednoduchou instalaci.
Tento speciální materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají.
Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Všeobecné objednací údaje

Typ	EL KSM 10.6 MM WS 30M	Verze
Číslo objednávky	4799270000	Označení svorek, 10.6 x 5 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4064675261032	
Množství	1 ks	

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4009801044	Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

Vlastní tisk



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v páscích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZS 30/5 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	40082070000	ZS, Označení svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka
GTIN (EAN)	4050118803075	
Množství	40 ks	

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo objednávky	4749340000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4050118895568	
Množství	1 ks	

Bočnice



Aby byla zajištěna bezpečnost prstů a dodržení požadované vzdálenosti pro odstup a povrchovou vzdálenost, musí být na konci zástrčky umístěn bočnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WEP 2C 4 BK	Verze
Číslo objednávky	4994230000	Koncová deska (svorky), černá, Výška: 60 mm, Šířka: 2 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4064675885214	Wemid
Množství	20 ks	
Typ	WEP 2C 4 BL	Verze
Číslo objednávky	4994220000	Koncová deska (svorky), Modrá, Výška: 60 mm, Šířka: 2 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4064675885207	Wemid
Množství	20 ks	
Typ	WEP 2C 4	Verze
Číslo objednávky	4994210000	Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Výška: 60 mm, Šířka: 2 mm,
GTIN (EAN)	4064675885191	V-0, Wemid
Množství	20 ks	

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4311320000	Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248717644	Weidmueller, Bílá
Množství	1 000 ks	

5x20



Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x20 mm ve velikostech od 100 mA do 6,3 A.

Všeobecné objednací údaje

Typ	G 20/2.50A/F	Verze
Číslo objednávky	431000000	Miniaturní pojistka, mžikový, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/1.00A/F	Verze
Číslo objednávky	430700000	Miniaturní pojistka, mžikový, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.20A/F	Verze
Číslo objednávky	430400000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Množství	10 ks	

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	G 20/0.25A/F	Verze
Číslo objednávky	0430500000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/6.30A/F	Verze
Číslo objednávky	0431400000	Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.63A/F	Verze
Číslo objednávky	0439000000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.50A/F	Verze
Číslo objednávky	0430600000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/4.00A/F	Verze
Číslo objednávky	0431200000	Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/1.60A/F	Verze
Číslo objednávky	0430800000	Miniaturní pojistka, mžikový, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/0.10A/F	Verze
Číslo objednávky	0430300000	Miniaturní pojistka, mžikový, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/2.00A/F	Verze
Číslo objednávky	0430900000	Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/5.00A/F	Verze
Číslo objednávky	0431300000	Miniaturní pojistka, mžikový, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Množství	10 ks	
Typ	G 20/3.15A/F	Verze
Číslo objednávky	0431100000	Miniaturní pojistka, mžikový, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Množství	10 ks	

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Odpojovací zástrčky



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TNHE ZDL2.5 OR	Verze
Číslo objednávky	2432480000	Odpojovací páčka (svorka)
GTIN (EAN)	4050118443318	
Množství	100 ks	

WS 8/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 8/6 MM WS	Verze
Číslo objednávky	2407160000	WS, Označení svorek, 8 x 6 mm, Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4050118391879	
Množství	600 ks	

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/2 SW	Verze
Číslo objednávky	4061210000	Bočnice, černá, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248136278	
Množství	50 ks	
Typ	WEW 35/2 GR	Verze
Číslo objednávky	4059200000	Bočnice, Šedá, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248411658	
Množství	100 ks	
Typ	WEW 35/2	Verze
Číslo objednávky	4061200000	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ks	

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kódovací prvky



Zásuvná připojení výkonové elektroniky – optimalizováno pro moderní technologie pohonů, například startéry motorů, frekvenční měniče a servo-řadiče.

OMNIMATE Power stanoví nové měřítko – se zvýšenou bezpečností a inovativními řešeními – například s připojitelným stíněním, integrovanými signálovými kontakty a jednoručním ovládáním.

Tři produktové řady nabízejí další výhody:

- Rozšiřitelnost orientovanou na aplikace: od kompaktního konektoru 4 mm² pro proud 29 A (IEC) nebo 20 A (UL) až po robustní 16mm² konektory na 76 A (IEC) nebo 54 A (UL)
- Neomezené používání až do 1 000 V (IEC) nebo 600 V (UL)
- Široké spektrum možností montáže optimalizované podle aplikace

Naše služby:

Navrhnete si vlastní konektory jednoduše použitím

Všeobecné objednací údaje

Typ	VDS180 SV7.62	Verze	Údaje výrobku	Balení
Číslo objednávky	4053940000	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, černá, Počet pólů: 1		Box
GTIN (EAN)	4032248389513			
Množství	50 ks			

Vlastní tisk



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZS 12/6 MC SDR	Verze
Číslo objednávky	4010030000	ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456689	Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka
Množství	80 ks	

W2C 4 FS 60-150V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZS 30/5 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4051880000	ZS, Označení svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4050118803068	
Množství	200 ks	

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	405490000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo objednávky	405520000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	