


W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

V některých aplikacích je praktické chránit připojení samostatnou pojistkou. Pojistkové svorky integrují pojistku do řadové svorky. Sortiment pojistek je široký, zahrnuje výklopné, šroubovací držáky a držáky plochých pojistek.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 4 mm ² , 6.3 A, 250 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20 |
| Číslo objednávky | 2893210000 |
| Typ | W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB |
| GTIN (EAN) | 4064675884804 |
| Množství | 50 ks |

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 75 mm | Hloubka (v palcích) | 2,953 inch |
| Výška | 725 mm | Výška (v palcích) | 28,543 inch |
| Šířka | 6,1 mm | Šířka (v palcích) | 0,24 inch |
| Čistá hmotnost | 23,55 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

Specifikace systému

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------------------|----|
| Nutná koncová deska | Ano | Počet potenciálů | 1 |
| Počet úrovní | 1 | Počet svěrných bodů na úroveň | 2 |
| Počet pólů na řadu | 1 | Úrovně propojené interně | Ne |
| Lišta | TS 35 | N-funkce | Ne |
| PE funkce | Ano | Funkce PEN | Ne |

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Č. osvědčení (ATEX) | TUEV20ATEX8502U | Č. osvědčení (IECEX) | IECEXTUR20.0014U |
| Proud (ATEX) | 6.3 A | Průřez vodiče max. (ATEX) | 4 mm ² |
| Proud (IECEX) | 6.3 A | Průřez vodiče max. (IECEX) | 4 mm ² |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál | Wemid | Barevný | černá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Návod k instalaci | TS 35 | Otevřené strany | pravá |
| Příchytka | Ano | Typ montáže | TS 35 |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Data hodnocení

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Jmenovitý průřez | 4 mm ² | Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovité DC napětí | 250 V | Jmenovitý proud | 6,3 A |
| Proud při maximu vodičů | 6,3 A | Standardy | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1 mΩ | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV |
| Kategorie rázového napětí | III | Závažnost znečištění | 3 |

Displejový prvek

| | |
|----------------------|-------|
| Typ napětí ukazatele | AC/DC |
|----------------------|-------|

Odpojovací svorkovnice

| | |
|------------------------------|-----|
| Integrovaná testovací zdířka | Ano |
|------------------------------|-----|

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Pojistkové svorkovnice

| | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------|--------|
| Displej | LED | Držák pojistky (držák kazety) | otočné |
| Kazetová pojistka | G-Si. 5 x 20 | Provozní napětí, max. | 250 V |
| Typ napětí ukazatele | AC/DC | | |

UL data hodnocení

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) | 24 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) | 24 AWG |
| Č. osvědčení (cURus) | E60693 | | |

Uzemnění - jmenovité údaje

| | |
|------------|----|
| Funkce PEN | Ne |
|------------|----|

Vodiče k upevnění (další připojení)

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Typ připojení, další připojení | Šroubové připojení |
|--------------------------------|--------------------|

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Dvojdutinka, max. | 1,5 mm ² | Dvojdutinka, max. | 0,5 mm ² |
| Délka odizolování | 8 mm | Měřidlo podle IEC 60947-1 | A3 |
| Počet připojení | 3 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 10 |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 24 | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,25 mm ² | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,25 mm ² | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 6 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0,25 mm ² | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 6 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,25 mm ² | Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 6 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 0,25 mm ² | Směr připojení | na straně |
| Svěrný šroub | M 3 | Typ připojení | Šroubové připojení |
| Typ připojení 2 | Šroubové připojení | Upínací rozsah, max. | 6 mm ² |
| Upínací rozsah, min. | 0,25 mm ² | Utahovací moment, max. | 0,6 Nm |
| Utahovací moment, min. | 0,5 Nm | Velikost nože | 0,6 x 3,5 mm |

Všeobecně

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| Lišta | TS 35 | Návod k instalaci | TS 35 |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 10 | Průřez propojení AWG, min. | AWG 24 |
| Standardy | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000899 | ETIM 7.0 | EC000899 |
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 | | |

Datum vytvoření 4. října 2024 7:45:27 CEST

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známo) | 6c |

Důležitá poznámka

| | |
|----------------------|---|
| Informace o produktu | Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce |
|----------------------|---|

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|--------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E60693 |

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Attestation of Conformity](#)[IECEx Certificate](#)[ATEX Certificate](#)[UKCA Ex Certificate](#)[CCC Certificate](#)[UKCA declaration of conformity](#)[UKCA declaration of conformity](#)[Declaration of Conformity](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [NTI W2C 4 FS](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

5x20

5x20

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x20 mm ve velikostech od 100 mA do 6,3 A.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | G 20/0.10A/F | Verze |
| Číslo objednávky | 0430300000 | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190077174 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | G 20/6.30A/F | Verze |
| Číslo objednávky | 0431400000 | Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190086053 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | G 20/0.50A/F | Verze |
| Číslo objednávky | 0430600000 | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190046835 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | G 20/0.20A/F | Verze |
| Číslo objednávky | 0430400000 | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190152383 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | G 20/1.00A/F | Verze |
| Číslo objednávky | 0430700000 | Miniaturní pojistka, mžikový, 1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190093877 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | G 20/0.63A/F | Verze |
| Číslo objednávky | 0439000000 | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190131210 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | G 20/3.15A/F | Verze |
| Číslo objednávky | 0431100000 | Miniaturní pojistka, mžikový, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190012977 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | G 20/2.00A/F | Verze |
| Číslo objednávky | 0430900000 | Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190123567 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | G 20/2.50A/F | Verze |
| Číslo objednávky | 0431000000 | Miniaturní pojistka, mžikový, 2.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190085513 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | G 20/1.60A/F | Verze |
| Číslo objednávky | 0430800000 | Miniaturní pojistka, mžikový, 1.6 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190031503 | |
| Množství | 10 ks | |

Datum vytvoření 4. října 2024 7:45:27 CEST

Stav katalogu 28.09.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|---------------------------|--|
| Typ | G 20/4.00A/F | Verze |
| Číslo objednávky | 431200000 | Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190022983 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | G 20/0.25A/F | Verze |
| Číslo objednávky | 430500000 | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991 | |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | G 20/5.00A/F | Verze |
| Číslo objednávky | 431300000 | Miniaturní pojistka, mžikový, 5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190185381 | |
| Množství | 10 ks | |

Vlastní tisk



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jediné štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZS 30/5 MC SDR | Verze |
| Číslo objednávky | 4682070000 | ZS, Označení svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Podle |
| GTIN (EAN) | 4050118803075 | specifikace zákazníka |
| Množství | 40 ks | |

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verze |
| Číslo objednávky | 4905520000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Množství | 100 ks | |

Datum vytvoření 4. října 2024 7:45:27 CEST

Stav katalogu 28.09.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Verze |
| Číslo objednávky | 105490000 | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Množství | 100 ks | |

Vlastní tisk



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v páscích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|--------------------------|--|
| Typ | ZS 12/6 MC SDR | Verze |
| Číslo objednávky | 10030000 | ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456689 | Allen-Bradley, Podle specifikace zákazníka |
| Množství | 80 ks | |

Odpojovací zástrčky



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Typ | TNHE ZDL2.5 OR | Verze |
| Číslo objednávky | 132480000 | Odpojovací páčka (svorka) |
| GTIN (EAN) | 4050118443318 | |
| Množství | 100 ks | |

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Zámek spínače



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | DTLE 2.5/4 | Verze |
| Číslo objednávky | 4910530000 | Zamykací prvek (svorka), Wemid, Červená |
| GTIN (EAN) | 4099986519466 | |
| Množství | 25 ks | |

Bočnice



Aby byla zajištěna bezpečnost prstů a dodržení požadované vzdálenosti pro odstup a povrchovou vzdálenost, musí být na konci zástrčky umístěn bočnice.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | WEP 2C 4 | Verze |
| Číslo objednávky | 4994210000 | Koncová deska (svorky), Tmavě béžová, Výška: 60 mm, Šířka: 2 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675885191 | V-0, Wemid |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | WEP 2C 4 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4994230000 | Koncová deska (svorky), černá, Výška: 60 mm, Šířka: 2 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4064675885214 | Wemid |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | WEP 2C 4 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4994220000 | Koncová deska (svorky), Modrá, Výška: 60 mm, Šířka: 2 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4064675885207 | Wemid |
| Množství | 20 ks | |

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZS 12/6 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4610020000 | ZS, Označení svorek, 12 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190444600 | Allen-Bradley, Bílá |
| Množství | 400 ks | |

Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | FSPG LED 30-70V BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4669760000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675623885 | otočné, V-O, Wemid |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | FSPG LED 10-36V BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4669740000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675623861 | otočné, V-O, Wemid |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | FSPG LED 10-36V BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4669690000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné, |
| GTIN (EAN) | 4064675623809 | V-O, Wemid |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | FSPG LED 60-150V BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4669720000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné, |
| GTIN (EAN) | 4064675623830 | V-O, Wemid |
| Množství | 25 ks | |

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | FSPG LED 100-250V BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4969700000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné, |
| GTIN (EAN) | 4064675623816 | V-O, Wemid |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | FSPG BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4969730000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675623854 | otočné, V-O, Wemid |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | FSPG BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4969680000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné, |
| GTIN (EAN) | 4064675623793 | V-O, Wemid |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | FSPG LED 30-70V BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4969710000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, otočné, |
| GTIN (EAN) | 4064675623823 | V-O, Wemid |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | FSPG LED 60-150V BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4969770000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675623892 | otočné, V-O, Wemid |
| Množství | 25 ks | |
| Typ | FSPG LED 100-250V BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4969750000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A, |
| GTIN (EAN) | 4064675623878 | otočné, V-O, Wemid |
| Množství | 25 ks | |

4 mm²

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 4N/8 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4931860000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417095 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/6 | Verze |
| Číslo objednávky | 4927990000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/20 | Verze |
| Číslo objednávky | 4983800000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4064675848769 | mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm |
| Množství | 20 ks | |

Datum vytvoření 4. října 2024 7:45:27 CEST

Stav katalogu 28.09.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 4N/10 | Verze |
| Číslo objednávky | 4528090000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/3 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4560810000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/6 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528170000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/3 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4531810000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417040 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 247.8 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/3 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527940000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/32 | Verze |
| Číslo objednávky | 4561670000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 32, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 193.9 mm |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/30 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4561610000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 181.7 mm |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/10 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4560740000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/6 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4510910000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283621 | (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/10 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528230000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/9 | Verze |
| Číslo objednávky | 4528070000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/5 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527980000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/9 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528220000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm |
| Množství | 20 ks | |

Datum vytvoření 4. října 2024 7:45:27 CEST

Stav katalogu 28.09.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 4N/20 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4510850000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4064675283461 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/41 | Verze |
| Číslo objednávky | 4583810000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4064675848844 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ZQV 4N/9 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4560750000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 9, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 52.6 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/8 | Verze |
| Číslo objednávky | 4528030000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/9 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4531780000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417019 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/10 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4531790000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417026 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/2 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4531800000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417033 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/9 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4531870000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417101 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/10 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4510830000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283447 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 58.7 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/7 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528180000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/2 | Verze |
| Číslo objednávky | 4527930000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/3 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528080000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/8 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4510930000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283645 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm |
| Množství | 20 ks | |

Datum vytvoření 4. října 2024 7:45:27 CEST

Stav katalogu 28.09.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 4N/7 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4310920000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283638 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/8 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4360760000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/5 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 431830000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417064 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 247.8 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/6 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4360780000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 34.3 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/4 | Verze |
| Číslo objednávky | 4327970000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/7 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 431850000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417088 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 16 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/41 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 431890000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417125 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ZQV 4N/50 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4328240000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/20 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4310870000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283485 | (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/4 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4460800000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/6 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 431840000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417071 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/7 | Verze |
| Číslo objednávky | 4328020000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/5 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4310900000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283614 | (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm |
| Množství | 60 ks | |

Datum vytvoření 4. října 2024 7:45:27 CEST

Stav katalogu 28.09.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 4N/2 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528040000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/2 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4560450000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/50 | Verze |
| Číslo objednávky | 4528130000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/4 WT | Verze |
| Číslo objednávky | 4531820000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Bílá, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675417057 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 119.7 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/7 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4560770000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 7, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 40.4 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/30 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4561600000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 181.7 mm |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/2 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4510840000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283454 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 9.9 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/8 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528190000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 46.5 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/30 | Verze |
| Číslo objednávky | 4561580000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 30, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 181.7 mm |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/41 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4583820000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4064675848851 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ZQV 4N/5 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4560790000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/20 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4510860000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 20, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4064675283478 | mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | ZQV 4N/4 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4510890000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283607 | (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm |
| Množství | 60 ks | |

Datum vytvoření 4. října 2024 7:45:27 CEST

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/4 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528120000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 22.1 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/5 BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4528140000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 32 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.2 mm |
| Množství | 60 ks | |
| Typ | ZQV 4N/50 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4460730000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 50, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 303.7 mm |
| Množství | 5 ks | |
| Typ | ZQV 4N/41 RD | Verze |
| Číslo objednávky | 4483840000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 32 A, Počet pólů: 41, Rozteč v |
| GTIN (EAN) | 4064675848868 | mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Šířka: 253.9 mm |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | ZQV 4N/3 BK | Verze |
| Číslo objednávky | 4410880000 | Propojka (svorka), Zapojeno, černá, 32 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm |
| GTIN (EAN) | 4064675283492 | (P): 6.00, Izolované: Ano, Šířka: 27.95 mm |
| Množství | 60 ks | |

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

MultiFit



MultiMark MultiFit

Na konektory od konkurence.

Elastický povrch umožňuje jednoduchou instalaci.

Tento speciální materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají.

Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Typ | EL KSM 10.6 MM WS 30M | Verze |
| Číslo objednávky | 4799270000 | Označení svorek, 10.6 x 5 mm, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4064675261032 | |
| Množství | 1 ks | |

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připne ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připne. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 MM WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4007120000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Množství | 600 ks | |

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|--------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 09801044 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 5 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|--------------------------|--|
| Typ | SDS 0.6X3.5X100 | Verze |
| Číslo objednávky | 49340000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 | |
| Množství | 1 ks | |

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kódovací prvky



Zásuvná připojení výkonové elektroniky – optimalizováno pro moderní technologie pohonů, například startéry motorů, frekvenční měniče a servo-řadiče.

OMNIMATE Power stanoví nové měřítko – se zvýšenou bezpečností a inovativními řešeními – například s připojitelným stíněním, integrovanými signálovými kontakty a jednoručním ovládáním.

Tři produktové řady nabízejí další výhody:

- Rozšiřitelnost orientovanou na aplikace: od kompaktního konektoru 4 mm² pro proud 29 A (IEC) nebo 20 A (UL) až po robustní 16mm² konektory na 76 A (IEC) nebo 54 A (UL)
- Neomezené používání až do 1 000 V (IEC) nebo 600 V (UL)
- Široké spektrum možností montáže optimalizované podle aplikace

Naše služby:

Navrhnete si vlastní konektory jednoduše použitím

Všeobecné objednací údaje

| Typ | VDS180 SV7.62 | Verze | Údaje výrobku | Balení |
|------------------|----------------------------|---|---------------|--------|
| Číslo objednávky | 4053940000 | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, černá, Počet pólů: 1 | | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248389513 | | | |
| Množství | 50 ks | | | |

Prázdné



Štítky ZS v osvědčeném formátu Multicard byly speciálně navrženy pro použití s řadou Z. Mají velkou plochu pro tisk. Pantový mechanismus navíc umožňuje přístup k propojkám bez demontáže. Rychlá instalace je zajištěna tím, že jednotlivé štítky jsou připnuty v pásčích. Jednotlivé štítky jsou snadno oddělitelné.

- Plocha odklopného štítku
- Lze nasazovat v pásčích nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| Typ | ZS 30/5 MC NE WS | Verze |
|------------------|----------------------------|--|
| Číslo objednávky | 4051880000 | ZS, Označení svorek, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118803068 | |
| Množství | 200 ks | |

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

WS 8/6



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 8/6 MM WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4007160000 | WS, Označení svorek, 8 x 6 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118391879 | |
| Množství | 600 ks | |

Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | WEW 35/2 GR | Verze |
| Číslo objednávky | 4059200000 | Bočnice, Šedá, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248411658 | |
| Množství | 100 ks | |
| Typ | WEW 35/2 | Verze |
| Číslo objednávky | 4061200000 | Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Množství | 50 ks | |

W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | WEW 35/2 SW | Verze |
| Číslo objednávky | 4061210000 | Bočnice, černá, TS 35, V-2, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248136278 | |
| Množství | 50 ks | |

Plus



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek.

Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potištěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4011320000 | Dekafix, Označení svorek, 5 x 6 mm, Rozteč v mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmueller, Bílá |
| Množství | 1 000 ks | |