


VT-TM 0/30 HF-V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

| | |
|------------------|---|
| Verze | , Objímka x 5.3 mm, TPU, Barevný: Žlutá, Transparentní, Vnější prům. vodiče: 1.3 - 3 mm |
| Číslo objednávky | 2902790000 |
| Typ | VT-TM 0/30 HF-V0 |
| GTIN (EAN) | 4099986005341 |
| Množství | 200 ks |

Datum vytvoření 9. října 2024 8:33:55 CEST

Stav katalogu 28.09.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

VT-TM 0/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Výška | 30 mm | Výška (v palcích) | 1,181 inch |
| Šířka | 5,3 mm | Šířka (v palcích) | 0,209 inch |
| Čistá hmotnost | 2 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -30...90 °C |
|-------------------------|-------------|

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Barevný | Žlutá, Transparentní | Doporučená odvětví | Doprava, Stroje |
| Halogen | Ne | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Materiál | TPU | Rozsah provozní teploty | -30...90 °C |
| Rozsah provozní teploty, max. | 90 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C |
| Tištěné znaky | bez | Typ tisku | prázdný |
| Šířka | 5,3 mm | | |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Halogen | Ne | Průřez připojeného vodiče | 0,22 - 0,5 mm ² |
| Průřez vodiče, max. | 0,5 mm ² | Průřez vodiče, min. | 0,22 mm ² |
| Vnější prům. vodiče | 1,3 - 3 mm | Vnější prům. vodiče, max. | 3 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 1,3 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | / |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

VT-TM 0/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

TM-I 30



Spolehlivost procesu: TM-I

Vkládací štítky TM-I mají poutko, které pomáhá při vkládání do průhledných pouzder typu TM. Jakmile je štítek umístěn, poutko se na perforovaném místě odtrhne. Takto připravená pouzdra lze jednoduše nasunout na vodiče. Výhody pro vás: velká množství lze efektivně připravit v jediném kroku.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | TM-I 30 MM GE | Verze |
| Číslo objednávky | 4005700000 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4050118390339 | |
| Množství | 2 000 ks | |
| Typ | TM-I 30 MM BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4005990000 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Modrá |
| GTIN (EAN) | 4050118390452 | |
| Množství | 2 000 ks | |
| Typ | TM-I 30 MM RT | Verze |
| Číslo objednávky | 4005870000 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Červená |
| GTIN (EAN) | 4050118390384 | |
| Množství | 2 000 ks | |
| Typ | TM-I 30 MM WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4005530000 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4050118390070 | |
| Množství | 2 000 ks | |

VT-TM 0/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | TM-I 30 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 4076390000 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4032248466450 | |
| Množství | 300 ks | |
| Typ | TM-I 30 MC NE GE | Verze |
| Číslo objednávky | 4076370000 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4032248466443 | |
| Množství | 300 ks | |
| Typ | TM-I 30 MC NE RT | Verze |
| Číslo objednávky | 4076380000 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Červená |
| GTIN (EAN) | 4032248466474 | |
| Množství | 300 ks | |
| Typ | TM-I 30 MC NE BL | Verze |
| Číslo objednávky | 4076400000 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Modrá |
| GTIN (EAN) | 4032248466467 | |
| Množství | 300 ks | |
| Typ | TM-I 30 MC NE GN | Verze |
| Číslo objednávky | 4065610000 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Zelená |
| GTIN (EAN) | 4050118171907 | |
| Množství | 300 ks | |