


VT-TM 4/30 HF-V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	, Objímka x 5.3 mm, TPU, Barevný: Žlutá, Transparentní, Vnější prům. vodiče: 14 - 26 mm
Číslo objednávky	2902830000
Typ	VT-TM 4/30 HF-V0
GTIN (EAN)	4099986005389
Množství	80 ks

Datum vytvoření 30. července 2024 15:50:36 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

VT-TM 4/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Šířka	5,3 mm	Šířka (v palcích)	0,209 inch
Čistá hmotnost	1,5 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-30...90 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	Žlutá, Transparentní	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	TPU	Rozsah provozní teploty	-30...90 °C
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C
Tištěné znaky	bez	Typ tisku	prázdný
Šířka	5,3 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	10 - 35 mm ²
Průřez vodiče, max.	35 mm ²	Průřez vodiče, min.	10 mm ²
Vnější prům. vodiče	14 - 26 mm	Vnější prům. vodiče, max.	26 mm
Vnější prům. vodiče, min.	14 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

VT-TM 4/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost.

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 30 MC NE GE	Verze
Číslo objednávky	4076370000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4032248466443	
Množství	300 ks	
Typ	TM-I 30 MC NE RT	Verze
Číslo objednávky	4076380000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Červená
GTIN (EAN)	4032248466474	
Množství	300 ks	
Typ	TM-I 30 MC NE GN	Verze
Číslo objednávky	4065610000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Zelená
GTIN (EAN)	4050118171907	
Množství	300 ks	
Typ	TM-I 30 MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	4076390000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4032248466450	
Množství	300 ks	
Typ	TM-I 30 MC NE BL	Verze
Číslo objednávky	4076400000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4032248466467	
Množství	300 ks	

VT-TM 4/30 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

TM-I 30



Spolehlivost procesu: TM-I

Vkládací štítky TM-I mají poutko, které pomáhá při vkládání do průhledných pouzder typu TM. Jakmile je štítek umístěn, poutko se na perforovaném místě odtrhne. Takto připravená pouzdra lze jednoduše nasunout na vodiče. Výhody pro vás: velká množství lze efektivně připravit v jediném kroku.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 30 MM WS	Verze
Číslo objednávky	4005530000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118390070	
Množství	2 000 ks	
Typ	TM-I 30 MM BL	Verze
Číslo objednávky	4005990000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Modrá
GTIN (EAN)	4050118390452	
Množství	2 000 ks	
Typ	TM-I 30 MM RT	Verze
Číslo objednávky	4005870000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Červená
GTIN (EAN)	4050118390384	
Množství	2 000 ks	
Typ	TM-I 30 MM GE	Verze
Číslo objednávky	4005700000	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118390339	
Množství	2 000 ks	