

CA 100 DUO S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
Číslo objednávky	2912430000
Typ	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
Množství	1 ks

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	550 mm	Hloubka (v palcích)	21,653 inch
Výška	440 mm	Výška (v palcích)	17,323 inch
Šířka	415 mm	Šířka (v palcích)	16,339 inch
Čistá hmotnost	42 000 g		

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Doba pulzu	přibližně 3 s	Délka nalisování koncovek	6 - 18 mm
Elektrické připojení	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Hlavice	Elektropneumatický
Krimpovací rozsah, max.	10 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	4 mm ²
Nalisování koncovek	Trapézové	Průřez koncovek, max.	10 mm ²
Průřez koncovek, min.	4 mm ²	Připojení stlačeného vzduchu	5 - 5,5 bar
Rozsah odizolování	4-6 mm ² (10 mm ² , volitelně) / AWG 12-10 (AWG 8 volitelně)	Spotřební materiál	s plastovým límcem

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--