

THM WO VIN 25.4/63 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Objednací číslo	2912620000
Typ	THM WO VIN 25.4/63 WS
GTIN (EAN)	4099986536791
Množství	1 500 ks

THM WO VIN 25.4/63 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,03 mm	Hloubka (v palcích)	0,001 inch
Výška	25,4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Šířka	63,5 mm	Šířka (v palcích)	2,5 inch
Čistá hmotnost	1 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polyesterová fólie
Počet na roli	1 500	Rozsah provozní teploty, max.	150 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Tištěné znaky	bez
Typ tisku	prázdný	Šířka	63,5 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Vnější prům. vodiče, max.	12 mm
Vnější prům. vodiče, min.	8 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format