

H0,5/7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm² (AWG 24–10)
pozinkovaná měď
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodáváno volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 7 mm, 7 mm
Číslo objednávky	2919640000
Typ	H0,5/7
GTIN (EAN)	4099986576766
Množství	1 000 ks
Balení	volné

Datum vytvoření 6. června 2024 10:08:19 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

H0,5/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	7 mm	Výška (v palcích)	0,276 inch
Čistá hmotnost	0,038 g		

Technické údaje

Popis výrobku	(2) Kabelová koncovka	Verze	standard
---------------	-----------------------	-------	----------

Kabelové koncovky

Délka odizolování	7 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	7 mm
L1 v mm	7 mm	Průměr objímky (D2)	2,1 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	1 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 20
Průřez vodiče	0,5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

H0,5/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

