

**THM MULTIMARK TWIN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Systémy označování, Termotransfer, 300 DPI, Smršťovací objímky
Objednávací číslo	<a href="#">2931860000</a>
Typ	THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN)	4099986669895
Množství	1 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 12:13:54 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

## THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	395 mm	Hloubka (v palcích)	15,551 inch
Výška	544 mm	Výška (v palcích)	21,417 inch
Šířka	248 mm	Šířka (v palcích)	9,764 inch
Čistá hmotnost	21 000 g		

## Systémy značení

Metoda tisku	Termotransfer	Napájecí napětí	100...240 V AC
Operační systém	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Rozhraní	LAN, USB 2.0
Rozlišení tisku, max.	300 DPI	Rychlost tisku	150 mm/s
Software	M-Print® PRO	Typ	Tiskárna THM TwinMark
Typ značky	Smršťovací objímky		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [CE Declaration of conformity](#)  
[UKCA Declaration of conformity](#)

Uživatelská dokumentace [Manual THM MultiMark TWIN - DE](#)  
[Manual THM MultiMark TWIN - EN](#)  
[Manual THM MultiMark TWIN - IT](#)  
[Manual THM MultiMark TWIN - NL](#)  
[Manual THM MultiMark TWIN - FR](#)  
[Manual THM MultiMark TWIN - ES](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

## THM MULTIMARK TWIN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásy




Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6448880000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118462944	
Množství	1 ks	
Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6426210000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118228823	
Množství	1 ks	

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	MM PLUS ROLLER 110	
Objednací číslo	<a href="#">6672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Množství	1 ks	
Typ	THM PLUS M PERFORATOR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6540770000</a>	Řezací souprava
GTIN (EAN)	4050118345711	
Množství	1 ks	