

PWEB-ES-RT-500/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vestavný systém PROCON-WEB je k dispozici nezávisle na platformě prostřednictvím obrazu kontejneru, Linuxu nebo Windows.

Pro implementaci optimálního webového HMI řešení nabízí vestavný systém PROCON-WEB následující funkce:

- Správa uživatelů na základě rolí a práv
- Rozsáhlé alarmy
- předdefinované ovládací prvky, jako jsou tlačítka, posuvníky, textová pole nebo oblasti obrazu
- výkonné složitější ovládací prvky, jako jsou prvky iframe, grafy a tabulky
- flexibilní skriptování pro maximální flexibilitu
- Funkce Historie pro ukládání a vizualizaci historických dat
- připojení k různým řídicím systémům prostřednictvím rozsáhlého portfolia komunikačních ovladačů (OPC-UA, CODESYS driver nebo přes Modbus)

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|-------------------|--|
| Verze | Vizualizační software, Platforma pro systém runtime: Linux, Windows 10, Windows 11, Docker, Počet proměnných procesu, max.: 500, Počet zařízení HMI, max.: 5 |
| Objednávací číslo | 2992940000 |
| Typ | PWEB-ES-RT-500/5 |
| Množství | 1 ks |

PWEB-ES-RT-500/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|---|
| Čistá hmotnost | 0 |
|----------------|---|

Systémová data

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Operační systém | Linux, Windows, u-OS | Platforma pro systém runtime | Linux, Windows 10, Windows 11, Docker |
| Počet proměnných procesu, max. | 500 | Počet zařízení HMI, max. | 5 |

Požadavky na systém

| | | | |
|--|--------|-----------------|----------------------|
| Minimální potřebná paměť (RAM) | 0,1 GB | Operační systém | Linux, Windows, u-OS |
| Požadované minimální dostupné místo na disku | 0,1 GB | | |

Funkce modulu runtime

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| Platforma pro systém runtime | Linux, Windows 10, Windows 11, Docker | Počet zařízení HMI, max. | 5 |
| Maximální počet ovladačů | 99 | S možností projekce od | PROCON-WEB Designer |
| Runtime funkce | Jednoduché a složité ovládací prvky, Alarmy, Historie, Správa uživatelů, Spojení procesu prostřednictvím komunikačních ovladačů | | |

Informace o licenci

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| Licenční pokrytí | Jednorázová licence | Typ licence | Licence k softwaru |
| Licenci poskytuje | ID lístku WIBU | Počet proměnných procesu, max. | 500 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001416 | ETIM 7.0 | EC001416 |
| ETIM 8.0 | EC001416 | ETIM 9.0 | EC001416 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-25-02 | ECLASS 9.1 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-25-02 | ECLASS 11.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-25-02 | ECLASS 13.0 | 27-24-25-02 |

Soubory ke stažení

| | |
|---------------------------|---|
| Oznámení o změně produktu | Release notes - PROCON-WEB ES 6.7.0 EN |
| Software | Software – PROCON-WEB Embedded System 6.7.0 for Windows |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |