

## IE-C6OP8LO030CN40N40-O-K4KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Sestavené kabely s 2x RJ45, vhodné pro aplikace inteligentního měření, různé barvy podle DIN VDE 0603-100. Krátké zástrčky a kabely s malým poloměrem ohybu pro stísněné prostory, pouzdro zástrčky s obvodovou izolací umožňují třídu ochrany IP30 ve spojeném stavu.

## Všeobecné objednávací údaje

Verze	Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Cat. 6, LSZH, 0.3 m, , rovný, 4 kV
Číslo objednávky	<a href="#">3009480003</a>
Typ	IE-C6OP8LO030CN40N40-O-K4KV
GTIN (EAN)	4099986912922
Množství	1 ks

## IE-C6OP8LO030CN40N40-O-K4KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Délka	0,3 m	Délka (v palcích)	11,811 inch
Čistá hmotnost	19 g		

## Teploty

Provozní teplota	-20 °C...70 °C	Teplota instalace	0 °C...50 °C
------------------	----------------	-------------------	--------------

## Elektrické vlastnosti

Provozní napětí	30 V
-----------------	------

## Obecné standardy

Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací	VDE-AR-N 4100:2019-04	Standardní konektor	IEC 60603-7-51
--	-----------------------	---------------------	----------------

## Standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-51
---------------------	----------------

## Elektrické vlastnosti kabelu

Doba propagace signálu	5,1 ns/m	Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Jmenovité napětí (DC)	30 V	Kategorie	Cat. 6
Provozní napětí	30 V		

## Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded
-----------------	--

## Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	RJ45, IP30 (plugged), Kontakt samec, přímý, konektor, stíněné
----------------	---

## Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Barevný	Oranžová	Odolnost proti šíření ohně	in accordance with IEC 60332-1-2
---------	----------	----------------------------	----------------------------------

## Struktura kabelu

Barevné kódování	bílá / modrá, bílá / oranžová, bílá / zelená, bílá / hnědá	Barva opláštění	Oranžová
Izolace	PE	Kompletní stínění	Stínicí opleť vyroben z měděných drátků, Hliníková fólie
Materiál pláště	LSZH	Počet vodičů	8
Průměr pláště, max.	4,1 mm	Průměr pláště, min.	3,9 mm
Průřez	4x2xAWG 26/7. 4x2x0,128 mm <sup>2</sup>	Rozvržení kabelu	Dvojitá izolace podle VDE 0603-100
Stínění	SF/UTP		

Datum vytvoření 9. října 2024 8:27:03 CEST

Stav katalogu 28.09.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-C60P8L0030CN40N40-O-K4KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

## Zástrčka

Zástrčka vlevo

RJ45, IP30 (plugged), Kontakt samec, přímý, konektor, stíněné

Zástrčka vpravo

RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded

## Klasifikace

ETIM 6.0

EC002599

ETIM 7.0

EC002599

ETIM 8.0

EC002599

ETIM 9.0

EC002599

ECLASS 9.0

27-06-03-08

ECLASS 9.1

27-06-03-08

ECLASS 10.0

27-06-03-08

ECLASS 11.0

27-06-03-08

ECLASS 12.0

27-06-03-08

ECLASS 13.0

27-06-03-08

ECLASS 14.0

27-06-03-08

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC

/

Stav souladu se směrnicí RoHS

Vyhovující

## Osvědčení

ROHS

Shoda

## Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)