

IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sestavené kabely s 2x RJ45, vhodné pro aplikace inteligentního měření, různé barvy podle DIN VDE 0603-100. Krátké zástrčky a kabely s malým poloměrem ohybu pro stísněné prostory, pouzdro zástrčky s obvodovou izolací umožňují třídu ochrany IP30 ve spojeném stavu.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Cat. 6, LSZH, 0.2 m, , rovný, 4 kV
Objednávací číslo	3009490002
Typ	IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV
GTIN (EAN)	4099986912939
Množství	1 ks

IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	0,2 m	Délka (v palcích)	7,874 inch
Čistá hmotnost	25 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...70 °C	Teplota instalace	0 °C...50 °C
------------------	----------------	-------------------	--------------

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí	30 V
-----------------	------

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-51
---------------------	----------------

Standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-51
---------------------	----------------

Elektrické vlastnosti kabelu

Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV	Jmenovité napětí (DC)	30 V
Kategorie	Cat. 6	Provozní napětí	30 V

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded
-----------------	--

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	RJ45, IP30 (plugged), Kontakt samec, přímý, konektor, stíněné
----------------	---

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Barevný	Modrá	Odolnost proti šíření ohně	in accordance with IEC 60332-1-2
---------	-------	----------------------------	----------------------------------

Struktura kabelu

Barevné kódování	bílá / modrá, bílá / oranžová, bílá / zelená, bílá / hnědá	Barva opláštění	Modrá
Izolace	PE	Kompletní stínění	Stínicí opleť vyroben z měděných drátků, Hliníková fólie
Materiál pláště	LSZH	Počet vodičů	8
Průměr pláště, max.	4,1 mm	Průměr pláště, min.	3,9 mm
Rozvržení kabelu	Dvojitá izolace podle VDE 0603-100	Stínění	SF/UTP

IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Zástrčka

Zástrčka vlevo

RJ45, IP30 (plugged), Kontakt samec, přímý, konektor, stíněné

Zástrčka vpravo

RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC

/

Osvědčení

ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)