

IE-C6OP8LO015CN40N40-O-K4KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sestavené kabely s 2x RJ45, vhodné pro aplikace inteligentního měření, různé barvy podle DIN VDE 0603-100. Krátké zástrčky a kabely s malým poloměrem ohybu pro stísněné prostory, pouzdro zástrčky s obvodovou izolací umožňují třídu ochrany IP30 ve spojeném stavu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojovací kabel, RJ45 IP30 (zapojeno), RJ45 IP30 (zapojeno), Cat. 6, LSZH, 0.15 m, , rovný, 4 kV
Číslo objednávky	3009630000
Typ	IE-C6OP8LO015CN40N40-O-K4KV
GTIN (EAN)	4099986913011
Množství	1 ks

Datum vytvoření 30. července 2024 16:43:04 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

IE-C6OP8L0015CN40N40-O-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	0,15 m	Délka (v palcích)	5,906 inch
Čistá hmotnost	100 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...70 °C	Teplota instalace	0 °C...50 °C
------------------	----------------	-------------------	--------------

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí	30 V
-----------------	------

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-51
---------------------	----------------

Standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-51
---------------------	----------------

Elektrické vlastnosti kabelu

Doba propagace signálu	5,1 ns/m	Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Jmenovité napětí (DC)	30 V	Kategorie	Cat. 6
Provozní napětí	30 V		

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded
-----------------	--

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	RJ45, IP30 (plugged), Kontakt samec, přímý, konektor, stíněné
----------------	---

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Barevný	Oranžová	Odolnost proti šíření ohně	in accordance with IEC 60332-1-2
---------	----------	----------------------------	----------------------------------

Struktura kabelu

Barevné kódování	bílá / modrá, bílá / oranžová, bílá / zelená, bílá / hnědá	Barva opláštění	Oranžová
Izolace	PE	Kompletní stínění	Stínicí opleť vyroben z měděných drátků, Hliníková fólie
Materiál pláště	LSZH	Počet vodičů	8
Průměr pláště, max.	4,1 mm	Průměr pláště, min.	3,9 mm
Průřez	4x2xAWG 26/7. 4x2x0,128 mm ²	Rozvržení kabelu	Dvojitá izolace podle VDE 0603-100
Stínění	SF/UTP		

Datum vytvoření 30. července 2024 16:43:04 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

IE-C6OP8LO015CN40N40-O-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Zástrčka

Zástrčka vlevo

RJ45, IP30 (plugged), Kontakt samec, přímý, konektor, stíněné

Zástrčka vpravo

RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded

Klasifikace

ETIM 6.0

EC002599

ETIM 7.0

EC002599

ETIM 8.0

EC002599

ETIM 9.0

EC002599

ECLASS 9.0

27-06-03-08

ECLASS 9.1

27-06-03-08

ECLASS 10.0

27-06-03-08

ECLASS 11.0

27-06-03-08

ECLASS 12.0

27-06-03-08

ECLASS 13.0

27-06-03-08

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC

/

Stav souladu se směrnicí RoHS

Vyhovující

Osvědčení

ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)