

## RKDG D11 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Intelligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Těsnicí vložka Field Power®, Skládací těsnění, IP65 s odpovídajícím pouzdrem, IP 65, s odpovídajícím krytu, EPDM
Číslo objednávky	<a href="#">4323210000</a>
Typ	RKDG D11 PT6
GTIN (EAN)	4032248641215
Množství	10 ks

## RKDG D11 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18 mm	Hloubka (v palcích)	0,709 inch
Výška	33,8 mm	Výška (v palcích)	1,331 inch
Šířka	46,7 mm	Šířka (v palcích)	1,839 inch
Čistá hmotnost	25 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

## Všeobecné údaje

Materiál	EPDM	Silikon	Ne
Barevný	černá	Design	Skládací tesnění
Stupeň krytí	IP65 s odpovídajícím pouz- drem, IP 65, s odpovídaj- cím krytu	Klasifikace hořlavosti UL 94	
Poloha při montáži, poznámka k instalaci	ve slotu těsnění Field- Power®	Typ linky	HB
Vnější průměr kabelu, min.	9 mm		přibližně
		Vnější průměr kabelu, max.	11 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [UL Certificate FieldPower® Box and accessories](#)  
[Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)