

RKDG D17 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Intelligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.**

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

Všeobecné objednací údaje

Verze	Těsnicí vložka Field Power®, Skládací těsnění, IP65 s odpovídajícím pouzdem, IP 65, s odpovídajícím krytu, EPDM
Číslo objednávky	4324010000
Typ	RKDG D17 PT6
GTIN (EAN)	4032248641284
Množství	10 ks

RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18 mm	Hloubka (v palcích)	0,709 inch
Výška	33,8 mm	Výška (v palcích)	1,331 inch
Šířka	46,7 mm	Šířka (v palcích)	1,839 inch
Čistá hmotnost	22,8 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...85 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Všeobecné údaje

Materiál	EPDM	Silikon	Ne
Barevný	černá	Design	Skládací tesnění
Stupeň krytí	IP65 s odpovídajícím pouz- drem, IP 65, s odpovídaj- cím krytu	Klasifikace hořlavosti UL 94	
Poloha při montáži, poznámka k instalaci	ve slotu těsnění Field- Power®	Typ linky	HB
Vnější průměr kabelu, min.	15 mm		přibližně
		Vnější průměr kabelu, max.	17 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [UL Certificate FieldPower® Box and accessories](#)
[Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Těsnění

**Inteligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.**

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

Všeobecné objednací údaje

Typ	RKDGE D4X4 PT6	Verze
Číslo objednávky	2443760000	Těsnicí vložka Field Power®, Drážkovaná těsnicí vložka, IP54, ve
GTIN (EAN)	4050118457643	spojení s RKDG D17 PT6, s odpovídajícím krytu, TPE-V
Množství	10 ks	
Typ	RKDGE D2X6,5 PT6	Verze
Číslo objednávky	2443800000	Těsnicí vložka Field Power®, Drážkovaná těsnicí vložka, IP54, ve
GTIN (EAN)	4050118457704	spojení s RKDG D17 PT6, s odpovídajícím krytu, TPE-V
Množství	10 ks	