

**SIHA 3/G20/LD 60-150V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 2.31 mA, lze zapojit |
| Číslo objednávky | <a href="#">7921590000</a>  |
| Typ              | SIHA 3/G20/LD 60-150V   |
| GTIN (EAN)       | 4032248322626   |
| Množství         | 25 ks   |

## SIHA 3/G20/LD 60-150V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 63,1 mm  | Hloubka (v palcích) | 2,484 inch |
| Výška          | 39,38 mm | Výška (v palcích)   | 1,55 inch  |
| Šířka          | 6 mm     | Šířka (v palcích)   | 0,236 inch |
| Čistá hmotnost | 8,48 g   |                     |            |

## Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Provozní teplota              | -50 °C... 120 | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C        |                               |        |

## Specifikace systému

|       |                   |                     |    |
|-------|-------------------|---------------------|----|
| Verze | Pojistková kazeta | Nutná koncová deska | Ne |
|-------|-------------------|---------------------|----|

## Údaje materiálu

|          |       |                              |       |
|----------|-------|------------------------------|-------|
| Materiál | Wemid | Izolační materiál            | Wemid |
| Barevný  | černá | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |

## Další technická data

|                   |                           |             |          |
|-------------------|---------------------------|-------------|----------|
| Návod k instalaci | Návod k provozu / katalog | Typ montáže | Zapojeno |
|-------------------|---------------------------|-------------|----------|

## Data hodnocení

|                      |       |                                   |      |
|----------------------|-------|-----------------------------------|------|
| Jmenovité napětí     | 250 V | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
| Závažnost znečištění | 3     |                                   |      |

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Typ připojení | Zásuvné připojení Plug-in |
|---------------|---------------------------|

## Všeobecně

|                   |                           |                               |        |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|
| Návod k instalaci | Návod k provozu / katalog | Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

**SIHA 3/G20/LD 60-150V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Soubory ke stažení**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Technické údaje           | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Technické údaje           | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">PCN - EN</a><br><a href="#">PCN - DE</a>                                       |
| Uživatelská dokumentace   | <a href="#">Beipackzettel_SIHA3.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalogy                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Brožury                   |  |

## SIHA 3/G20/LD 60-150V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

