

KEBIQL404020S2N1 AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nová řada krytů Klippon® EBi byla speciálně navržena pro použití v průmyslovém prostředí. Spolehlivě splňuje všechny požadavky pro použití v náročných podmínkách a vyznačuje se atraktivními výkonovými vlastnostmi. Cenově výhodné kryty z nerezové oceli umožňují velmi úspornou kalkulaci a jsou vhodné i pro projekty s omezeným rozpočtem. Kromě Klippon® EBi pro průmyslové aplikace existuje Klippon® EBx pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Kryty se schválením cULus jsou k dispozici na vyžádání.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Pouzdra, Výška: 400 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná
Objednací číslo	8000090366
Typ	KEBIQL404020S2N1 AL
GTIN (EAN)	4064675855798
Množství	1 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 14:41:49 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KEBIQL404020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	200 mm	Hloubka (v palcích)	7,874 inch
Výška	400 mm	Výška (v palcích)	15,748 inch
Šířka	400 mm	Šířka (v palcích)	15,748 inch
Čistá hmotnost	9 479,482 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...85 °C
------------------	----------------

Všeobecné informace

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4301 (304)	Materiál těsnění	Chloropren
Odolnost proti nárazu		Poznámka: třída ochrany	Krytí IP je zajištěno až po montáži na stěnu pomocí přiložených těsnících podložek.
	Standardní verze 10 J		
Provedení povrchu	neošetřené	Provozní teplota, max.	85 °C
Provozní teplota, min.	-40 °C	Průchodkové desky	Dolní
Připojení krytu	Instalace skrz zadní stranu krytu	Připojení víka	Příchytka na čtvrt otáčky s dvojitou vložkou
Přírubová deska	Ano	Silikon	Ne
Stupeň krytí	IP66	Tloušťka materiálu krytu	1,5 mm
Tloušťka materiálu příruby	3 mm	Tloušťka materiálu skříně	1,5 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity - Klippon EBi Empty Enclosures - DoC KEBI DE PS2650 220428 001ISS00](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

KEBIQL404020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Dvojitý nástavec



Uzamykací prvek na dveřích krytu je možné zamknout a otevřít pomocí dvoustranného klíče.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KLIPPON QL KEY	Verze
Objednací číslo	6473930000	Klippon EB (Essential Box), Klíč, Různé, Materiál: Plast
GTIN (EAN)	4050118485868	
Množství	5 ks	

Držák typového štítku



K dispozici je celá řada držáků štítků pro dobrou viditelnost označení, další štítky podle potřeby.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TPSDHA KEB 100X25 S4B R	Verze
Objednací číslo	6000075818	Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nýtované, Výška: 25 mm, Šířka: 141 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4064675425632	
Množství	1 ks	
Typ	TPSDHA KEB 130X50 S4B R	Verze
Objednací číslo	6000075816	Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nýtované, Výška: 50 mm, Šířka: 171 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4064675425366	
Množství	1 ks	

KEBIQL404020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Montážní podstavce



S využitím dalších dostupných montážních podstavců je možné kryty namontovat také vně krytu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KEB MOFT SMALL S4 SET	Verze
Objednací číslo	6660200318	Klippon EB (Essential Box), Montážní patka, Výška: 38 mm, Šířka: 55 mm, Hloubka: 10.5 mm, Materiál: Ocel, neošetřené, Stříbrná
GTIN (EAN)	4064675275695	
Množství	1 ks	

Instalační materiál



Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

Montážní hardwarové sady

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

Značky na konektory **Sada na připevňování štítků**

- **SD** je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

Univerzální připevňovací sada - TPSD byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

Všeobecné objednací údaje

Typ	LKSC M6X8 A2 TX30	Verze
Objednací číslo	704960000	Klippon TB (Terminal Box), Souprava k upevnění, Výška: 11.3 mm, Šířka: 13.6 mm, Hloubka: 13.6 mm, Materiál: Nerezavějící ocel, neošetřené, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118753196	
Množství	500 ks	

KEBIQL404020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Rozpěrka



Nerezové ocelové rozpěrky ve třech délkách pro zvětšení vzdálenosti montážními lištami nebo lištami DIN a zadní stěnou krytu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SP M6 20 MSZN	Verze
Objednací číslo	6896200000	Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190850234	Hloubka: 20 mm, Materiál: Ocel, Stříbrná
Množství	2 ks	
Typ	SP M6 30 MSZN	Verze
Objednací číslo	6896300000	Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190850241	Hloubka: 30 mm, Materiál: Ocel, Stříbrná
Množství	2 ks	
Typ	SP M6 15 MSZN	Verze
Objednací číslo	6896100000	Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190857851	Hloubka: 15 mm, Materiál: Ocel, Stříbrná
Množství	2 ks	

Montážní desky



Montážní desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KEB MOPL 4040 MSZN	Verze
Objednací číslo	6000074173	Klippon EB (Essential Box), Montážní deska, Výška: 340 mm, Šířka:
GTIN (EAN)	4064675425182	340 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované,
Množství	1 ks	Stříbrná
Typ	GFSC M5X10 TX20 SET	Verze
Objednací číslo	6274150000	Klippon EB (Essential Box), Upevňovací šroub, Výška: 13.3 mm, Šířka:
GTIN (EAN)	4050118063820	8.5 mm, Hloubka: 8.5 mm, Materiál: Ocel, galvanizovaná, pozinkovaný
Množství	1 ks	a pasivovaný, Stříbrná
Typ	KEB MOPL 4040 S2N H	Verze
Objednací číslo	6000074319	Klippon EB (Essential Box), Montážní deska, Výška: 340 mm, Šířka:
GTIN (EAN)	4064675425281	340 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304),
Množství	1 ks	neošetřené, Stříbrná

KEBIQL404020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držáky dokumentů



Držáky na dokumenty pro správné skladování dokumentů v krytu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DOHA KEB A6 S4B R	Verze
Objednací číslo	6000075807	Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nýtované, Výška: 95 mm,
GTIN (EAN)	4064675425359	Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, Stříbrná
Množství	1 ks	
Typ	DOHA KEB A4 S4B R	Verze
Objednací číslo	6000075809	Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nýtované, Výška: 175 mm,
GTIN (EAN)	4064675425656	Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, Stříbrná
Množství	1 ks	
Typ	DOHA KEB A5 S4B R	Verze
Objednací číslo	6000075808	Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nýtované, Výška: 125 mm,
GTIN (EAN)	4064675425649	Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, Stříbrná
Množství	1 ks	