

**RCM270548**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Individuální relé v rámci RIDERSERIES RCM

- 2 CO kontakty
- Volitelné AC nebo DC cívky
- S testovacím tlačítkem

## Všeobecné objednací údaje

Verze	RIDERSERIES RCM, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 48 V AC, Trvalý proud: 12 A, Zásuvné připojení Plug-in, Testovací tlačítko k dispozici: Ano
Číslo objednávky	<a href="#">8689780000</a>
Typ	RCM270548
GTIN (EAN)	4032248360451
Množství	10 ks

Datum vytvoření 29. srpna 2024 7:20:13 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

RCM270548

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	29 mm	Hloubka (v palcích)	1,142 inch
Výška	28 mm	Výška (v palcích)	1,102 inch
Šířka	22,5 mm	Šířka (v palcích)	0,886 inch
Čistá hmotnost	28,8 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace		

## Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus)	E522350
----------------------	---------

## Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí	48 V AC	Jmenovitý proud AC	20.8 mA
Jmenovité výkonové údaje	1000 mVA	Odpor cívky	777 Ω ± 10 %
Odchylka cívky	10 %	Ukazatel stavu	Ne

## Strana zátěže

Rated switching voltage	240 V AC	Trvalý proud	12 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži	0,1 Hz	Max. spínací napětí, AC	250 V
Špičkový proud	24 A / 20 ms	AC spínací výkon (odporový), max.	3000 VA
DC spínací výkon (odporový), max.	288 W @ 24 V	Odložení zapnutí	≤ 15 ms
Odložení vypnutí	≤ 10 ms	Typ kontaktu	2 CO contact (AgNi)
Mechanická životnost	AC cívka 20 x 10 <sup>6</sup> spínacích cyklů, DC cívka 30 x 10 <sup>6</sup> spínacích cyklů	Min. spínací výkon	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

## Obecné údaje

Testovací tlačítko k dispozici	Ano	Verze testovacího tlačítka	Testovací tlačítko s aretací, Testovací tlačítko bez aretace
Indikátor pozice mechanického přepínače	Ano	Barevný	Transparentní
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

## Koordinace izolace

Jmenovité napětí	250 V	Závažnost znečištění	2
Kategorie rázového napětí	III	Skupina izolačního materiálu	IIIa
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže	≥ 4 mm	Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže	2,5 kV <sub>eff</sub> / 1 min.
Dielektrická pevnost sousedních kontaktů	2,5 kV <sub>eff</sub> / 1 min.	Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu	1,2 kV <sub>ef</sub> / 1 min.
Impulse withstand voltage	5 kV (1.2/50 μs)	Stupeň krytí	IP20

## Další detaily o certifikacích / normách

Č. osvědčení (CSA)	249409-2426937	Č. osvědčení (VDE)	40011762
Č. osvědčení (cURus)	E522350		

Datum vytvoření 29. srpna 2024 7:20:13 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

RCM270548

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

## Data připojení

Metoda připojení vodiče	Zásuvné připojení Plug-in
-------------------------	---------------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ECLASS 9.0	27-37-16-01	ECLASS 9.1	27-37-16-01
ECLASS 10.0	27-37-16-01	ECLASS 11.0	27-37-16-01
ECLASS 12.0	27-37-16-01	ECLASS 13.0	27-37-16-01
ECLASS 14.0	27-37-16-01		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E522350

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	


RCM270548

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Nákresy


### Schéma připojení




### Graph




### Graph




### Graph



### Graph



### Dimensional drawing



RCM270548

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Propojka pro patici s připojením PUSH IN

Křížové propojení zásuvek v rámci RIDERSERIES RCM



## Všeobecné objednací údaje

Typ	SCM-I QV P	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4970850000</a>	RIDERSERIES RCM, Spojovací konektor
GTIN (EAN)	4032248631698	
Množství	10 ks	

## Zásuvné konektory



Reléové zásuvky pro relé RIDERSERIES RCM

- 2, 3 a 4 CO kontakty
- Šroubové připojení a připojení PUSH IN
- Standardní a nízké

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SCM-I 4CO P	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4969430000</a>	RIDERSERIES RCM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact,
GTIN (EAN)	4032248614288	Trvalý proud: 6 A, PUSH IN
Množství	10 ks	
Typ	SCM-I 4CO	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4969420000</a>	RIDERSERIES RCM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact,
GTIN (EAN)	4032248614271	Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení
Množství	10 ks	
Typ	SCM-I 2CO	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4969400000</a>	RIDERSERIES RCM, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact,
GTIN (EAN)	4032248614264	Trvalý proud: 12 A, Šroubové připojení
Množství	10 ks	
Typ	SCM-I 4CO N	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4969390000</a>	RIDERSERIES RCM, Reléová patice, Počet kontaktů: 4, CO contact,
GTIN (EAN)	4032248614257	Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení
Množství	10 ks	
Typ	SCM-I 2CO P	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4976220000</a>	RIDERSERIES RCM, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact,
GTIN (EAN)	4032248609031	Trvalý proud: 12 A, PUSH IN
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 29. srpna 2024 7:20:13 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**RCM270548**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ESG 6/17



#### Zaručená dlouhá životnost: ESG

Štítky v několika barvách a formátech mají silnou lepidlovou vrstvu k zajištění toho nejlepšího spojení s podkladovým materiálem. Díky dvojitému laminovanému polyesteru je základový materiál velmi tenký a zároveň extrémně odolný proti přetržení.

#### Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 6/17 MM WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4005100000</a>	ESG, Značky na přístroje, 6 x 17 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118390728	
Množství	3 000 ks	

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/26 SCM-I MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4558330000</a>	ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Bílá
GTIN (EAN)	4050118569049	
Množství	80 ks	

RCM270548

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Propojka pro patici se šroubovým připojením

Křížové propojení zásuvek v rámci RIDERSERIES RCM.



## Všeobecné objednací údaje

Typ	SCM-I QV S	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">432080000</a>	RIDERSERIES RCM, Spojovací konektor
GTIN (EAN)	40322489 12 193	
Množství	10 ks	

## Úchytne spony

Příchytka pro relé RIDERSERIES RCM

- Kovová a plastová příchytka



## Všeobecné objednací údaje

Typ	SCM-I CLIP M	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4369450000</a>	RIDERSERIES RCM, Příchytka
GTIN (EAN)	40322486 14 301	
Množství	10 ks	
Typ	SCM-I CLIP P	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4369440000</a>	RIDERSERIES RCM, Příchytka
GTIN (EAN)	40322486 14 295	
Množství	10 ks	
Typ	SCM-I CLIP N	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4375620000</a>	RIDERSERIES RCM, Příchytka
GTIN (EAN)	40322486 08 577	
Množství	10 ks	

RCM270548

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Ochranný modul



Zásuvné ochranné moduly pro reléové zásuvky SERIES RCI / RCM, s volitelnými ochrannými funkcemi.

- Volitelně s nulovou diodou, ochranným varistorem, zátěžovým odporem nebo RC filtrem

## Všeobecné objednací údaje

Typ	RIM-I 1 6/230V	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4069580000</a>	RIDERSERIES, Nulová dioda, Jmenovité řídicí napětí: 6...230 V DC,
GTIN (EAN)	4032248614523	Zásuvné připojení Plug-in
Množství	10 ks	
Typ	RIM-I 3 6/60VAC RC	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4069770000</a>	RIDERSERIES, RC filtr, Jmenovité řídicí napětí: 6...60 V UC, Zásuvné
GTIN (EAN)	4032248606320	připojení Plug-in
Množství	10 ks	

## ESG 6/15



## Zaručená dlouhá životnost: ESG

Štítky v několika barvách a formátech mají silnou lepidlovou vrstvu k zajištění toho nejlepšího spojení s podkladovým materiálem. Díky dvojitému laminovanému polyesteru je základový materiál velmi tenký a zároveň extrémně odolný proti přetržení.

## Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 6/15 MM WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4019940000</a>	ESG, Značky na přístroje, 6 x 15 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118626148	
Množství	3 000 ks	



RCM270548

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## LED



Zásuvné ochranné moduly pro reléové zásuvky SERIES RCI / RCM, s volitelnými ochrannými funkcemi.

- Volitelné se zelenou nebo červenou LED
- Pro UC napájecí napětí

## Všeobecné objednací údaje

Typ	RIM-I 3 24/60VUC GN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4069620000</a>	RIDERSERIES, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 24...60 V UC,
GTIN (EAN)	4032248614561	Zásuvné připojení Plug-in
Množství	10 ks	
Typ	RIM-I 3 24/60VUC	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4069610000</a>	RIDERSERIES, LED modul, Jmenovité řídicí napětí: 24...60 V UC,
GTIN (EAN)	4032248614554	Zásuvné připojení Plug-in
Množství	10 ks	

**RCM270548**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

## Miscellaneous

Type	RIDER Control Multiple	Type of contact	Contact material	Coil voltage	LED	with LED + diode
2 2C0				006 6 V DC	L06	
3 3C0				012 12 V DC	L12	AB2
5 4C0				024 24 V DC	L24	AC4
				048 48 V DC	L48	AE8
				060 60 V DC	L60	
				110 110 V DC	M10	BB0
				220 220 V DC	N20	
				506 6 V AC	R06	
				512 12 V AC	R12	
				524 24 V AC	R24	
				548 48 V AC	R48	
				615 115 V AC	S15	
				730 230 V AC	T30	
				<b>Type of construction</b>		
				0 Standard, 2,8mm Faston		

## Kódy typů