

SCM-I QV P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Křížové propojení zásuvek v rámci RIDERSERIES RCM

Všeobecné objednací údaje

Verze	RIDERSERIES RCM, Spojovací konektor
Číslo objednávky	8870850000
Typ	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
Množství	10 ks

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	28 mm	Šířka (v palcích)	1,102 inch
Čistá hmotnost	1,2 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-45 °C...70 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace		

Údaje o propojení

Jmenovitý proud	12 A	Izolace	Ano
Dotyková ochrana	Ano	Barevný	Bílá
Počet propojených svorkovnic	2	Počet pólů	2
Rozteč v mm (P)	25,5 mm	Typ montáže	Zapojeno

Obecné údaje

Barevný	Bílá
---------	------

Data připojení

Rozteč v mm (P)	25,5 mm
-----------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92	ECLASS 14.0	27-37-16-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

SCM-I QV P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití


How to install cross connection



Plug cross connection direct
into wire-connection opening

Připojte propojky ke kabelovým připojením

Příklad použití



Cross connection:
SCM-I QV P
Part-No. 8870850000

Sockets:
SCM-I xCO P

Propojovací můstky na stejná
připojení na sousední základny