

**IE-TO-SCD-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vývod pro nosnou lištu, konstrukce SC dvojité spojky podle IEC 61754-4

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Výstup montážní lišty, vláknová optika, SC duplex, jednovidový, IP20
Číslo objednávky	<a href="#">8946980000</a>
Typ	IE-TO-SCD-SM
GTIN (EAN)	4032248734993
Množství	1 ks

Datum vytvoření 5. června 2024 6:15:00 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

## IE-TO-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 40 g

## Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

## Všeobecné údaje

Barevný	Světle šedá	Cykly zapojování	1000
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Připojení 1	SC-Duplex
Připojení 2	SC-Duplex	Stupeň krytí	IP20
Typ montáže	TS 35	Typ vlákna	jednovidový
Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB		

## Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61754-4 Č. osvědčení (UL) E477798

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
 UL File Number Search Web UL  
 Č. osvědčení (UL) E477798

## Soubory ke stažení

Technické údaje [CAD data – STEP](#)  
 Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
[Manual](#)  
 Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)  
 Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

## IE-TO-SCD-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



### Výkres



## IE-TO-SCD-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ks	