

IE-TO-SCRJ-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vývod pro nosnou lištu, konstrukce SC-RJ spojky podle
IEC 61754-24

Všeobecné objednací údaje

Verze	Výstup montážní lišty, vláknová optika, SCRJ, Multimode, GOF, POF, IP20
Objednací číslo	8946990000
Typ	IE-TO-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248735006
Množství	10 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 9:16:55 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

IE-TO-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 38,2 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

Všeobecné údaje

Barevný	Světle šedá	Cykly zapojování	1000
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	SCRJ	Stupeň krytí	IP20
Typ montáže	TS 35	Typ vlákna	Multimode, GOF, POF
Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB		

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61754-24 Č. osvědčení (UL) E477798

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
 UL File Number Search Web UL
 Č. osvědčení (UL) E477798

Soubory ke stažení

Technické údaje [CAD data – STEP](#)
 Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Manual](#)
 Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)
 Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-TO-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Výkres



IE-TO-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	6857440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ks	