

M-D-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pružný a pevný vodič s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškození vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Bez splétání jednotlivých vodičů
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje
- Vodicí tyče v lištových kazetách usnadňují správné umístění vodiče v nástroji

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
Objednací číslo	9001280000
Typ	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190011215
Množství	1 ks

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Výška	135 mm	Výška (v palcích)	5,315 inch
Šířka	82 mm	Šířka (v palcích)	3,228 inch
Čistá hmotnost	122 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k odizolování do průřezu 1 mm ² , PVC / silikon
---------------	--

Nástroje k odizolování

Délka odizolování, max.	7 mm	Max. průměr vodiče	1,3 mm
Min. průměr vodiče	0,3 mm	Odizolovací rozsah AWG, max.	18 AWG
Odizolovací rozsah AWG, min.	28 AWG	Odizolovací rozsah, min.	0,08 mm ²
Průřez vodiče, max.	1 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,08 mm ²
Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- Pružný a pevný vodič s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškozování vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Bez splétání jednotlivých vodičů
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje
- Vodicí tyče v lištových kazetách usnadňují správné umístění vodiče v nástroji

Všeobecné objednací údaje

Typ	MEHA KP SW M-D-SPX	Verze
Objednací číslo	6003640000	Příslušenství, Sada čepelí
GTIN (EAN)	4008190020507	
Množství	1 ks	
Typ	MEHA KP GE M-D-SPX	Verze
Objednací číslo	6003600000	Příslušenství, Sada čepelí
GTIN (EAN)	4008190140274	
Množství	1 ks	
Typ	MEHA KP WS M-D-SPX	Verze
Objednací číslo	6006970000	Příslušenství, Sada čepelí
GTIN (EAN)	4032248363711	
Množství	1 ks	
Typ	MEHA KP RT M-D-SPX	Verze
Objednací číslo	6003610000	Příslušenství, Sada čepelí
GTIN (EAN)	4008190058272	
Množství	1 ks	
Typ	MEHA KP GN M-D-SPX	Verze
Objednací číslo	6003620000	Příslušenství, Sada čepelí
GTIN (EAN)	4008190130527	
Množství	1 ks	
Typ	MEHA KP BL M-D-SPX	Verze
Objednací číslo	6003630000	Příslušenství, Sada čepelí
GTIN (EAN)	4008190094256	
Množství	1 ks	