

MEHA KP SW M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

- Pružný a pevný vodič s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškozování vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Bez splétání jednotlivých vodičů
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje
- Vodicí tyče v lištových kazetách usnadňují správné umístění vodiče v nástroji

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Sada čepelí
Objednací číslo	9003640000
Typ	MEHA KP SW M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190020507
Množství	1 ks

MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Výška	11,5 mm	Výška (v palcích)	0,453 inch
Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Čistá hmotnost	3,68 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Sada čepelí pro Mini-Duro-Stripax až AWG 18 na PTFE
---------------	---

Nástroje k odizolování

Barevný	černá	Délka odizolování, max.	7 mm
Délka odizolování, min.	3 mm	Max. průměr vodiče	1,21 mm
Min. průměr vodiče	1 mm	Typ kabelu	Vodič s vlastní izolací

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-04-48-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	