

H6,0/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm² (AWG 24–10)
pozinkovaná měď
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodáváno volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne
Číslo objednávky	9004120000
Typ	H6,0/10
GTIN (EAN)	4008190104795
Množství	500 ks
Balení	volné

H6,0/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,17 g
----------------	--------

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič bez plastové manžety, (2) Kabelová koncovka	Verze	standard
---------------	--------------------------------------------------------------	-------	----------

Kabelové koncovky

Délka odizolování	10 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	10 mm
L1 v mm	10 mm	Průměr objímky (D2)	4,7 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	3,5 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 10
Průřez vodiče	6 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H6,0/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

