

H95,0/25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pro vodiče od 10,0 do 185,0 mm² (AWG 7–350 MCM)

pozinkovaná měď

rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodávány volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 25 mm, 25 mm, Ne
Číslo objednávky	9004250000
Typ	H95,0/25
GTIN (EAN)	4008190075576
Množství	50 ks
Balení	volné

H95,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	4,02 g
----------------	--------

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič bez plastové manžety	Verze	standard
---------------	---------------------------------------	-------	----------

Kabelové koncovky

Délka odizolování	25 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	25 mm
L1 v mm	25 mm	Průměr objímky (D2)	17 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	14,5 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 3/0
Průřez vodiče	95 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

H95,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

